

Firma / Company **FRIWO Gerätebau GmbH**

Gerätetyp / Type: NEO018.0-I-X-12
 Artikelnr. / Part-No.: 1960566
 Zeichnungsnr. / Drawing-No.: 15.5333.511-00
 Datum / Date: 13.02.2019

Sachbearbeiter Verkauf / Contact Sales: Frederick Balzer
 Sachbearbeiter Mechanik / Contact Mech. Eng.: Thomas Kuhn
 Sachbearbeiter Elektronik / Contact Elec. Eng.: KSTWIEF
 Freigabe App. / Approved App. PRFFR
 Freigabe / Approved KSTAL

Wir bitten Sie, ein Exemplar mit Freigabevermerk an uns zurückzusenden. Sollten Sie dieser Spezifikation nicht unverzüglich widersprechen, gilt die Zustimmung und Fertigungsfreigabe auf Grundlage dieser Spezifikation als erteilt.

We may ask you to return one signed copy of the specification for our records as having your approval. Unless you do not enter your objection to the latest specification issue without delay, your acceptance and release for production on the basis of this specification is deemed to be given.

Kundenfreigabe / Customer Release:


Datum / Date:

Unterschrift / Signature:


Index / Rev.	Datum / Date	Name	Einzelheit / Detail
Ⓐ	2019/10/11	Kuhn	MR2019-0-9573: Housing material changed, see point 1. Bottom in ...
Ⓑ	2020/2/3	Kuhn	Frame around QR barcode deleted, see point 1 and 2.
Ⓒ	2020/5/20	Brian	Follow PCR: P003533791, MR2020-4-10109: Change housing material ...
Ⓓ	2021/4/14	Brian	PCR P003693178, MR2021-4-11143: Update new UKCA sign and printing change from tampoprint to laser for NEO18, see point 2.1.1. Hide the declaration of Conformity.

1 Gehäuse / Housing:

Gehäusotyp / Housing type: NEO018-I-Plugin
 Werkstoff / Material: PC / ABS V0 125°C
 Farbe Boden / Bottom colour: schwarz / black
 Farbe Deckel / Cover colour: schwarz / black




Steckversion/
plugin version




34.1

Primärstecker auswechselbar
AC - plug exchangeable



Lichtleiter / LED grün
Light guide / LED green

Position für die Rückverfolgbarkeitsinformationen/
Position for standard traceability information
Gelasert nach/ Lasered according to 1.4601.499-01



Hochglanzdeckel mit abziehbarer Folie geschützt/
Glossy cover protected with removeable foil


Position vom Datumscode/ Position of date code: MYDDZ
 Inhalt: siehe Liefervorschrift/ Content, see specification: 1.4601.506-01
 Schrift/ Font: Arial regular Größe/ Size 1,0mm

2 Gehäuseaufschriften / Housing labelling:

2.1 Bodenbeschriftung wird gelasert / Bottom labelling is lasered

2.1.1

15.5333.501-05XX (marking with laser)



- 15.5333.501-05DE/ XXXXXX = Germany / YYY = 德国制造
- 15.5333.501-05CN/ XXXXXX = China / YYY = 中国制造
- 15.5333.501-05VN/ XXXXXX = Vietnam / YYY = 越南制造
- 15.5333.501-05PL/ XXXXXX = Poland / YYY = 波兰制造
- 15.5333.501-05IN/ XXXXXX = India / YYY = 印度制造

3 Leitungen / Leads:

3.1 Ausgangsleitung / Output lead

Dieses Gerät darf nur mit folgenden Ausgangsleitungen verwendet werden um DOE 2016 einzuhalten. Mit UL Zeichen auf dem Gerät sind Leitungslängen bis max. 3,05m zulässig./

This power supply can only be used with following output leads to meet DOE 2016. With UL mark on the device, cable lengths up to max. 3.05m are permissible.

3.1.1 Länge / Length: ≤2000mm
 Querschnitt / Cross section: ≥2xAWG20 oder/ or 2x0.5mm²

3.1.2 Länge / Length: ≤3000mm
 Querschnitt / Cross section: ≥2xAWG18 oder/ or 2x0.75mm²

3.1.3 Länge / Length: ≤4000mm
 Querschnitt / Cross section: ≥2xAWG17 oder/ or 2x1.0mm²


3.1.4 Länge / Length: ≤5000mm
 Querschnitt / Cross section: ≥2xAWG16 oder/ or 2x1.5mm²

4 Verpackung / Packaging

- 4.1** Sammelverpackung / Bulk packaging: Karton 15.1382.556-20 / Carton 15.1382.556-20
- Fächersteg / Divider: 15.4355.556-XX
- Zwischenlage / Underliner: 15.1382.556-22
- Mit Beschriftung ** / With printing **

Master carton label only for Asia production/ In Europe will be used the standard (ROMEO) label

Adhesive label 1821105 for master carton
 labeled on the long side bottom left
 Colour: white Printing colour: black




N.W = Net weight
 G.W = Gross weight
 WK = Week (Printing the produce date after WK.) For example:01,02,03 ...

- 4.1.1** Aussenabmessungen / Outer dimensions: 400mm x 400mm x 210mm
- 4.2** Anzahl der Geräte pro Umkarton / Amount of units per master carton: 120
- 4.3** Gewicht pro Stück / Weight per unit: 105 g
- 4.4** Lagertemperatur / Storage temperature: -40°C - +70°C / 10 to 95 rel. hum.


4.5 Verpackungsanweisungen / Packaging specification:

Inner Packaging:

this view only for reference



Pallet Packaging:



- Notes:
- 1) 120 pcs per carton
 - 2) 6 carton per layer
 - 3) 4 layer per pallet
 - 4) total 2880 pcs per 4-layer-pallet

- Notes:
- 1) 120 pcs per carton
 - 2) 6 carton per layer
 - 3) 4 layer per pallet
 - 4) total 2880 pcs per 4-layer-pallet

1 stack (4-layer-pallet and 4-layer-pallet)
 = (2880pcs. +2880 pcs.)
 =5760 pcs per stack

22 pallets (11 stacks of each type)
 =63360 pcs. per 20ft container

48 pallets (24 stacks of each type)
 =138240pcs. per 40ft container

5 Allgemeine Prüfbedingungen / General test conditions

- 5.1** In einem Bereich der Umgebungstemperatur von 0°C bis +50°C bei 95% relativer Luftfeuchte, keine Betauung, muss die einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet sein.

Within an ambient temperature range from 0°C to +50°C at 95% relative humidity, no condensation, the faultless function of the unit must be guaranteed.

6 Elektrische Prüfbedingungen / Electrical tests

6.1 Alle nachstehend aufgeführten Werte werden bei +20°C Raumtemperatur und nach 15 Minuten Einschaltdauer gemessen.

All values listed below are measured at an ambient temperature of +20°C and after 15 minutes of operation.

6.2 Eingangsdaten / Input data:

6.2.1 Nenneingangsspannung / 100-240V AC ±10%
 Nominal input voltage : 100-240V AC ±10%

6.2.2 Nenneingangsfrequenz / 50-60Hz
 Nominal input frequency: 50-60Hz

6.2.3 Nenneingangsstrom / 0.400-0.200Arms @ bei Maxlast
 Nominal input current: 0.400-0.200Arms @ max load

6.2.4 Leerlaufleistungsaufnahme bei UE / 230V AC : ≤ 0.1W
 Stand-by power consumption at UIn: 230V AC : ≤ 0.1W

6.3 Ausgangsdaten / Output data:

Messaufbau siehe / <http://www.friwo.com>
 Measuring setup see:


6.3.1 Ausgangsspannung / UA: 12V DC +5% / -5% UBr : ≤ 120mVss
 Nominal output voltage: Uout: 12V DC +5% / -5% UBr : ≤ 120mVpp

Add 0.1uF/50V ceramic capacitor and 10uF/50V aluminum electrolytic capacitor across the output terminal.Measured with 20MHz Bandwidth Oscilloscope.

6.3.2 Nennausgangsstrom / IA : 1500mA
 Nominal output current: Iout : 1500mA

6.3.3 Wirkungsgrad / ≥85.00%
 Average Efficiency:

6.3.4 Ausgangskennlinie / Output characteristic:



7 Sicherheitsanleitung / Safety details:

Sicherheitsaufbau nach / Safety-standard acc. to : IEC60601-1, ES60601-1, IEC62368-1, UL62368-1

Schutzklasse / Protection class : II

Trennung (prim.-sek.) / Separation (prim.-sec.) : Galvanisch durch Wandler
 Galvanic by transformer

Kriech- und Luftstrecken / Creepage distance and clearance : \geq Kr : 8mm, Lu : 5mm ; Cr : 8mm, Cl : 5mm

Ableitstrom / Leakage current : I Ableit \leq 10 μ A
 I leak \leq 10 μ A

Gemessen nach / According to : IEC60601-1
 siehe / see www.friwo.de

Hochspannungstest / High-voltage test : \geq 4kVac

Anwendungsbereich / Range of application : Medizinische Anwendungen/ Einrichtungen für Audio/Vi-
 deo-, Informations- und Kommunikationstechnik
 Medical applications/ Audio, video, information and com-
 munication technology equipment

Umgebungstemperatur / Ambient temperature range : 0°C bis / to +50°C

Luftdruck/ Atmospheric pressure: 54 to 106 kPa

Betriebshöhe/ Altitude \leq 5000m

7.1 Bedienungsanleitung / Manual: Siehe / See www.friwo.com