

### 3 Form

- N** neutral  
**M** mit Markierungspfeil  
**S** mit Skala 0...9  
 20 Teilstriche

1

2

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8 Bohrung		d <sub>3</sub> -0,2	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>
27	B 6	-	33,5	23,5	M 4	25,5	7,5	10,5	12,5	23,5	7,5
34	B 6	B 8	41	29,5	M 5	29,5	9,5	13,5	13	26,5	9,5
42	B 8	B 10	50	37,5	M 5	33,5	10,5	15,5	15	30,5	11,5

## Ausführung

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- Skala (Form S) und Markierungspfeil (Form M) eingraviert in Laserpräzision
- Edelstahl-Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

## Zubehör

- Bezugsflansche GN 723.3 sind getrennt zu bestellen

## Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen  
siehe auch Bestell-Schema → Seite 326

## Hinweis

Drehknöpfe GN 723.4 können mit Bezugsflanschen GN 723.3 kombiniert werden, die folgende Vorteile haben:

- sie sind mit Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen
- sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle
- in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.

Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe sind abriebfest und gut lesbar.

Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestell-Schema Skalierungen“ → Seite 326 zu verwenden.

siehe auch...

- Bezugsflansche GN 723.3 (für Drehknöpfe GN 723.4) → Seite 342
- Drehknöpfe GN 726.2 (Aluminium) → Seite 337
- Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln) → Seite 346

### Bestellbeispiel


GN 723.4-42-B10-S

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Form



1.1  
1.2  
1.3  
1.4

Drehknopf GN 723.4 kombiniert mit Bezugsflansch GN 723.3 → Seite 342



2.1  
2.2  
2.3  
2.4

