

Artikelnummer: 155088

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8466-2, B
1500 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8466-2: 2
Schubladen 2 x 180 mm, 2 Türen 2 x 360 mm
Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche
geschliffen und geölt Gestell: Schweißkonstruktion
(Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profil-
Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Abschlusselement
inkl. Anti-Rutsch-Noppe Auflagerahmen (4-seitig)
unter der Arbeitsplatte Griffleisten komplett
integriert Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca.
90 %, innen B 490 x T 560 mm Türen:
Öffnungsweite 180-Grad, selbstzuziehende
Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2
Schlüsseln Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035)
und Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert



EAN/GTIN: 4040376888860