

Information produit

81 11 250

Pince pour siphons et connecteurs

DIN ISO 8976



- Réglage précis pour adaptation optimale aux diamètres les plus divers jusqu'à 75 mm
- Pour connecteurs, filtres à huile, tubes en plastique et siphons
- Idéale pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds
- à mâchoires en plastique interchangeable pour surfaces sensibles ; jusqu'à Ø 75 mm
- Pour connecteurs à visser mâles et femelles, tels que connecteurs ronds Cannon
- Pour desserrer les tuyaux des tubulures et des cartouches filtrantes sans les abimer
- Adhérence optimale sur les surfaces exemptes de saleté, d'huile et de graisse
- Charnière entrepassée à 25 positions de réglage
- Géométrie ergonomique des branches
- Mâchoires de préhension interchangeable avec insert en plastique bimatière avec un composant support dur (rouge) et un composant adhésif souple (bleu)
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	81 11 250
EAN	4003773078470
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	345 g
Dimensions	250 x 63 x 18 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité Plage de serrage (diamètre)	Ø 10 – 75 mm
Positions de réglage	25

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

