

# Technisch specificatieblad

## Lege aluminium behuizing Mx06-Mx15, voorzien van poedercoating

Artikelnr. 2011304



Robuuste lege aluminium behuizing voor de machinebouw en de automatiseringstechniek. Dankzij de uitstekende mechanische en thermische eigenschappen is de Mx-serie van OBO geschikt voor extreme belastingen in de meest uiteenlopende toepassingen. Daarom ook optimaal geschikt voor toepassing in de industrie, havens en de scheepsbouw en ook in de landbouw.

Zij beveiligen de elektrotechnische installatie onder hogere belastingen. Extreme koude of hitte zijn voor de producten net zo min een probleem als vandalisme of slaginwerking in straten, rails of tunnels.

Met een beschermingsgraad tot IP 66 zijn deze het beste beschermd tegen het binnendringen van water en stof.

De aluminium behuizingen zijn gepoedercoat (RAL 7035) en worden geleverd met deksel, roestvrij stalen schroeven, afdichting en 2 of 4 aardingsschroeven.



**AIG** Spuitgietaluminium  
**P** voorzien van poedercoating

Extra productbeschrijving 1 | Temperatuur: -40°C tot +125°C

### Stamgegevens



Bestelnr.	2011304
Type	Mx 060503 SGR
Dimensie	64x58x34
Kleur	zilvergrijs
RAL-nummer	7001
Materiaal	Spuitgietaluminium
Materiaal-afk.	AIG
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlak afk.	P
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	19,20 kg/100 st.

# Technisch specificatieblad

Lege aluminium behuizing Mx06-Mx15, voorzien van poedercoating  
Artikelnr. 2011304



## Technische gegevens



Lengte	64,00 mm
Breedte	58,00 mm
Zijhoogte	34,00 mm
Binnenafmetingen	56.5x50.5x31.5 mm
Afmetingen	64x58x34 mm
Afmetingen LxBxH	64x58x34 mm
Aanbouwmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitvoering	Gesloten met 4 roestvast stalen dekselschroeven
Uitvoering deksel	Gesloten
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	Rechthoekig
Geschikt voor gebruik buiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor bliksembeveiliging	<input type="checkbox"/>
Met deksel	ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Met montageplaat	<input type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad	IP 66
Temperatuurbereik	-40,00 - 125,00 °C
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>