



Industriële infrarode verwarmingsgloeilamp

PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12

De infrarode reflectorlampen van Philips zijn ontworpen om te werken onder de zwaarste omstandigheden zoals in een boerderij, badkamer of keuken en de directe omgeving daarvan. Ze hebben een sterke constructie, dankzij het gebruik van hardglas. Door hun compacte vorm en universele lampvoet kunnen ze breed worden toegepast. Warmtelampen zijn een zeer goede methode om warmte op te wekken. De infraroodlampen leveren directe, tochtvrije warmte aan dieren en mensen, maar ook aan voedsel. Deze voordelen hebben landbouwers, consumenten en koks over de hele wereld doen kiezen voor Philips infraroodlampen, want dat zijn de stevigste, meest efficiënte lampen die te krijgen zijn voor deze toepassingen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	5.000 hr
Nominale levensduur (uren)	5.000 hr
Lighting Technology	Incandescent

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleuraanduiding	C

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	100 W
Spanning (nom.)	230 V

Spanning (nom.)	230 V
-----------------	-------

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Hard glas
Lampvorm	PAR38 [PAR 4,75 inch/121 mm]


Productgegevens	
Full EOC	871150011578215
Productnaam voor bestelling	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12

Industriële infrarode verwarmingsgloeilamp

Bestelcode	11578215
Lokale code	IR100CPAR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	923801244209

Volledige productnaam	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12
EAN/UPC - Case	8727900207231

Maatschets



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

