

Artikelnummer: 305096

Kurzbeschreibung: Handmatige kantelheftafel NHT150



Langbeschreibung: Handmatige kantelheftafels NHT: De kantelbare heftafels van de NHT-serie ondersteunen bij het laden, vullen of lossen van machines of rekken in de productie, productie of opslag. Door de goederen op een geschikte werkhoogte te brengen, beschermt u de rug en de ergonomie op de werkplek. De kantelfunctie van de kantelbare heftafels van de NHT-serie tot 45-° zorgt voor nog meer ontlasting en het

eenvoudig vullen en lossen van transportkoffers of dozen.
Ergonomisch werken tot 45-° hellingshoek van 45-°
Ideaal voor het laden en lossen van kratten en kisten in productie en magazijn
tot 600 kg draagvermogen
met parkeerrem op het rechter wiel
hoogwaardige polyurethaan wielen voor een rustige loop op alle vlakke oppervlakken
Model NHT150
Draagvermogen (Q): 150 kg
Slagbereik (h): 415-880/1400 mm
Tafelafmetingen (l/b): 748/500 mm
Greephoogte (b): 1100 mm
Afmetingen: L 1010 x B 500 x H 1100 mm.
Model NHT400
Draagvermogen (Q): 400 kg
Slagbereik (h): 435-900/1560 mm
Tafelafmetingen (l/b): 830/520 mm
Greephoogte (b): 1130 mm
Afmetingen: L 1355 x B 520 x B 520 x H 1130 mm
Model NHT600
Draagvermogen (Q): 600 kg
Slagbereik (h): 440-1000/1570 mm: 440-1000/1570 mm
Tafelafmetingen (l/b): 380/520 mm
Greephoogte (b): 1130 mm
Afmetingen: L 1355 x B 530 x B 530 x H 1130 mm
Gewicht: 145 kg

