

Sicherheitsrollbehälter rolltainer®

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1800 x 870 x 682 mm, Nutzhöhe 1585 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach, Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau, Mit Polypropylen-Bereifung



Artikelnummer: 244004

Sicherheitsrollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 870 x 682 mm
- Nutzhöhe 1585 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach
- Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
- Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Hochdruck-Polyethylen
Wagentyp	Sicherheitsrollbehälter	Farbe Plattform	ähnlich RAL5010 Enzianblau
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach	Material Gestell	Stahl
Traglast	500 kg	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt

Höhe	1800 mm	Rad-Ø	108 mm
Länge	870 mm	Bereifung	Polypropylen
Breite	682 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Nutzhöhe	1585 mm	Euronorm	ja
Plattform	durchbrochen	Gewicht	47,5 kg

Zubehör

244006



Drahtgitterboden, Traglast 150 kg, Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt