

KERN TE1250-0.1N.

Ergonomisches Design und externer Messkopf für höchsten Bedienkomfort



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 265 x 215 x 63 mm

Bruttogewicht: 750 g

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 81 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 131 x 65 x 28 mm


Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 131 x 65 x 28 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 131 x 65 x 28 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0 x 0,001 mm

Kleinste Probenfläche, eben (Radius): 5 mm

Kleinste Probenfläche, konkav (Radius): 5 cm

Kleinste Probenfläche, konvex (Radius): 3 mm

Messbereich [Max]: 100 x 1250 μ m

Minimale Stärke des Grundmaterials: 300 μ m

Präzision (Offset-Accur): 1 %

Präzision (von [Max]): 3 %

Wägeeinheiten: μ m inch (mil)

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1 cm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 50 °C

Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Energieversorgung

Batterie: 4x1.5 V AAA

Batterie-Betriebsdauer: 50 h

Dienstleistungen

Werkskalibrierschein: 961-110

Kategorie

Kategorie: Schichtdicke

Marke: Sauter

Produktgruppe: Schichtdickenmessgerät