

M12 FMT-O | M12 FUEL™ Akku-Multitool



- Der bürstenlose POWERSTATE™ Motor ermöglicht schnelle Schnitte in nahezu allen Materialien
- Die Schwingungen lassen sich von 10.000 bis 20.000 min⁻¹ einstellen. Dadurch wird ein optimaler Schnitt unabhängig vom Material ermöglicht
- Verfügt mit 4,56 m/s² über den niedrigsten Vibrationswert seiner Klasse und bringt somit Produktivität und Arbeitssicherheit voran
- Schnellere Schnitte durch einen Oszillationswinkel von 3,6° (jeweils 1,8° links/rechts)
- Bis zu 59 Schnitte in Hartholz pro 2,0-Ah-Akku
- Die REDLINK PLUS™ -Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Oszillationswinkel links/rechts (°) | 1.8 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 10,000 - 20,000 |
|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------|--|
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton |
|--------------|--|

| | |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | 4933472238 |
|---------------|------------|