

Stahlrohrkarren


Mit extra großer Schaufel

Traglast 250 kg

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Naben mit Kugellager

12
JAHRE
GARANTIE

250 kg



Direkt mitbestellen



Sicherheitsgriffe

- Mit Sicherheitsbügel
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

500327 ---



Gleitkufen

- Für Kufenkarren Ausführung (4).
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

202871 ---

Ausführung	[1] Sackkarre		[2] Sackkarre		[3] Kistenkarre		[4] Kufenkarre	
Traglast kg	250		250		250		250	
Höhe x Breite mm	1110 x 690		1200 x 690		1305 x 570		1315 x 570	
Schaufel B x T mm	480 x 300							
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad Ø mm	250	260	250	260	250	260	250	260
	531480	531482	149126	149127	531485	531486	531487	531488
	---	---	---	---	---	---	---	---

Alukarren

Mit extra großer Schaufel

Traglast 200 kg

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Naben mit Kugellager

200 kg

12
JAHRE
GARANTIE



Direkt mitbestellen



Sicherheitsgriffe

- Mit Sicherheitsbügel
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

500327 ---



Gleitkufen

- Für Kufenkarren Ausführung (3).
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

202871 ---

Ausführung	[1] Sackkarre		[2] Kistenkarre		[3] Kufenkarre	
Traglast kg	200		200		200	
Höhe x Breite mm	1110 x 690		1310 x 570		1305 x 605	
Schaufel B x T mm	480 x 300		480 x 300		480 x 300	
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad Ø mm	250	260	250	260	250	260
	531493	531494	531495	531496	531497	531498
	---	---	---	---	---	---