

diabie pour bouteilles

force 250 kg, pour 2x40/50 l bouteilles, protection de la charge avec butée anti-basculement latérale, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 272247

diabie pour bouteilles

- force 250 kg
- pour 2x40/50 l bouteilles
- hauteur x largeur 1170 x 1160 mm
- convient pour bouteilles de Ø 230 mm
- protection de la charge avec butée anti-basculement latérale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune
- avec poignées antidérapantes
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 400 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	Roue porteuse	non
type de diabie de manutention	diabie pour bouteilles	poignée de sécurité	non
charge	250 kg	protection de la charge	butée anti-basculement
capacité	2x40/50 l	hauteur	1170 mm
pour diamètre de	230 mm	largeur	1160 mm

bouteille		
matériau	tube d'acier	profondeur 750 mm
rabattable	non	surface finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur jaune
pneumatique	caoutchouc plein	garantie 5 années
Diamètre de roue	400 mm	Poids 31 kg

Cela s'adapte aussi ...

217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227893		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute