

Schneckengetriebe ZM/I

Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe, 4 Baugrößen, Achsabstand 40, 50, 63 und 80 mm. Auf Anfrage Achsabstände 100 - 315 mm.

Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 5 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen.

Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 83 : 1; Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze.

Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad (η_A) ist wie der Betriebswirkungsgrad (η) von der Größe des Steigungswinkels abhängig.

Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich ($i = 5 : 1$ bis $13,3 : 1$). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen. **Übersetzung 72 : 1 ist statisch/dynamisch selbsthemmend.**

Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern.

Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden.

Entlüftung: Größe (Achsabstand) 40 wird ohne Entlüftung geliefert. Bei den übrigen Getrieben ist die Verschlusschraube gegen den separat mitgelieferten Entlüftungsfiter auszutauschen.

Ausführung A



Ausführung HL



Entlüftungsfiter (EL)

Größe	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
40*	-	-	-	-	-	-
50	50	20	33	22	58	25
63	62,5	27,5	37	22	67	25
80	77,5	32,5	57	22	82	25


* Baugröße 40 ohne Entlüftung.

Schmierstoffmengen in Liter (dm³)

Größe	Betriebslage			
	1	2	3 + 4	5 + 6
40	0,20	0,25	0,20	0,20
50	0,30	0,60	0,45	0,45
63	0,50	1,10	0,70	0,80
80	0,90	2,10	1,40	1,60

Die Standard-Einfüllmenge entspricht der Betriebslage 2 und ist bei anderen Betriebslagen bei hohen Dauerrehzahlen ggf. zu verringern, um Ölaustritt zu vermeiden.


Anordnung der Ölarmaturen Größe 50 - 80



Anbauseiten

Die Schneckengetriebe lassen sich in jeder beliebigen Lage montieren und die Wellenenden Ihren Wünschen entsprechend anordnen.

Größen 40 - 80



Schneckengetriebe ZM/I, Leistungsdaten, Größe 40

Die in den Auswahltabellen aufgeführten Antriebsleistungen P_{1zul} und die Abtriebsdrehmomente T_{2zul} sind gültig für stoßfreien Dauerbetrieb, 8 Stunden tägliche Betriebsdauer, 3 Anläufe je Stunde, Einschaltdauer (ED) = 100% und 20°C Umgebungstemperatur. Die maximalen Abtriebsdrehmomente T_{2max} dürfen in kurzzeitigen Belastungsspitzen häufiger erreicht, jedoch nicht überschritten werden. Liegt die Einschaltdauer unter 90%, kann die zulässige Getriebeleistung meistens erhöht werden.

i_n, i_{ist} = Nenn-Übersetzung, Ist-Übersetzung.
 n_1, n_2 [min⁻¹] = Eingangsdrehzahl, Ausgangsdrehzahl.
 P_{1zul} [kW] = zulässige Eingangsleistung.
 T_{2zul} [Nm] = zul. Abtriebsdrehmoment (Dauerbetrieb).
 T_{2max} [Nm] = max. Abtriebsdrehmoment (Ausnahme).
 η = Betriebswirkungsgrad.

Maßtable Seite 690.

Ausführung mit Fußleisten oder beidseitigen Wellenenden auf Anfrage.

Ausführung A		Ausführung HL		Übersetzung $i =$	n_1 min ⁻¹	n_2 ca. min ⁻¹	P_{1zul} kW	T_{2zul} Nm	T_{2max} Nm	η
Abtrieb Seite 5 Artikel-Nr.	Abtrieb Seite 6 Artikel-Nr.	Hohlwelle Artikel-Nr.								
421 001 00	421 001 01	421 003 00	4,83 : 1	1500	300	1,77	52	73	0,94	
			*29/6	1000	200	1,24	54	73	0,94	
				500	100	0,69	59	73	0,91	
				10	2	0,02	73	73	0,86	
421 001 02	421 001 03	421 003 01	7,25 : 1	1500	200	1,29	55	83	0,92	
			*29/4	1000	133	0,91	57	83	0,91	
				500	67	0,50	62	83	0,88	
				10	1,3	0,01	83	83	0,82	
421 001 04	421 001 05	421 003 02	9,75 : 1	1500	150	0,77	43	77	0,90	
			*39/4	1000	100	0,55	45	77	0,89	
				500	50	0,32	50	77	0,87	
				10	1	0,01	70	77	0,82	
421 001 06	421 001 07	421 003 03	13,0 : 1	1500	113	0,45	32	67	0,87	
			*52/4	1000	75	0,32	34	67	0,86	
				500	38	0,18	39	67	0,85	
				10	0,75	0,01	55	67	0,82	
421 001 08	421 001 09	421 003 04	14,5 : 1	1500	100	0,77	61	97	0,86	
			*29/2	1000	67	0,54	63	97	0,84	
				500	33	0,32	72	97	0,80	
				10	0,67	0,01	97	97	0,73	
421 001 10	421 001 11	421 003 05	19,5 : 1	1500	75	0,49	50	90	0,83	
			*39/2	1000	50	0,35	53	90	0,86	
				500	25	0,20	58	90	0,78	
				10	0,5	0,01	82	90	0,72	
421 001 12	421 001 13	421 003 06	26,0 : 1	1500	57	0,29	38	80	0,80	
			*52/2	1000	38	0,21	40	80	0,77	
				500	19	0,12	45	80	0,75	
				10	0,38	0,004	65	80	0,72	
421 001 14	421 001 15	421 003 07	29,0 : 1	1500	50	0,45	63	107	0,75	
			*29/1	1000	33	0,33	65	107	0,72	
				500	17	0,20	75	107	0,67	
				10	0,33	0,01	107	107	0,58	
421 001 16	421 001 17	421 003 08	39,0 : 1	1500	38	0,34	61	99	0,72	
			*39/1	1000	25	0,25	64	99	0,69	
				500	13	0,15	71	99	0,65	
				10	0,25	0,005	99	99	0,58	
421 001 18	421 001 19	421 003 09	52,0 : 1	1500	28	0,21	46	88	0,66	
			*52/1	1000	19	0,15	48	88	0,65	
				500	9,4	0,09	55	88	0,62	
				10	0,19	0,003	74	88	0,58	
421 001 20	421 001 21	421 003 10	63,0 : 1	1500	24	0,20	48	72	0,60	
			*63/1	1000	16	0,15	51	72	0,58	
				500	8,1	0,09	56	72	0,54	
				10	0,16	0,002	57	72	0,48	
421 001 24	421 001 25	421 003 12	72,0 : 1	1500	21	0,18	46	62	0,55	
			*72/1	1000	14	0,13	46	62	0,52	
				500	6,9	0,07	46	62	0,47	
				10	0,14	0,002	46	62	0,41	
421 001 26 ¹⁾	421 001 27 ¹⁾	421 003 13 ¹⁾	72,0 : 1	100	1,39	0,02	46	62	0,44	
			*72/1 optimiert für Handbetrieb ¹⁾	10	0,14	0,002	46	62	0,41	
421 001 22	421 001 23	421 003 11	82,0 : 1	1500	18	0,13	37	64	0,54	
			*82/1	1000	12	0,09	38	64	0,52	
				500	6	0,05	38	64	0,49	
				10	0,12	0,001	38	64	0,46	

* Beispiel: Schneckenrad Zähnezahl 29/Schneckenwelle 6-gängig.

¹⁾ Diese besonders selbsthemmende Ausführung ist hinsichtlich Schneckenoberfläche und Ölsorte optimiert für Handbetrieb.

Schneckengetriebe ZM/I, Leistungsdaten, Größe 50

Die in den Auswahltabellen aufgeführten Antriebsleistungen P_{1zul} und die Abtriebsdrehmomente T_{2zul} sind gültig für stoßfreien Dauerbetrieb, 8 Stunden tägliche Betriebsdauer, 3 Anläufe je Stunde, Einschaltdauer (ED) = 100% und 20°C Umgebungstemperatur. Die maximalen Abtriebsdrehmomente T_{2max} dürfen in kurzzeitigen Belastungsspitzen häufiger erreicht, jedoch nicht überschritten werden. Liegt die Einschaltdauer unter 90%, kann die zulässige Getriebeleistung meistens erhöht werden.

i_n, i_{ist} = Nenn-Übersetzung, Ist-Übersetzung.
 n_1, n_2 [min⁻¹] = Eingangsdrehzahl, Ausgangsdrehzahl.
 P_{1zul} [kW] = zulässige Eingangsleistung.
 T_{2zul} [Nm] = zul. Abtriebsdrehmoment (Dauerbetrieb).
 T_{2max} [Nm] = max. Abtriebsdrehmoment (Ausnahme).
 η = Betriebswirkungsgrad.

Maßtable Seite 690.

Ausführung mit Fußleisten oder beidseitigen Wellenenden auf Anfrage.

Ausführung A		Ausführung HL		Übersetzung i =	n_1 min ⁻¹	n_2 ca. min ⁻¹	P_{1zul} kW	T_{2zul} Nm	T_{2max} Nm	η
Abtrieb Seite 5 Artikel-Nr.	Abtrieb Seite 6 Artikel-Nr.	Hohlwelle Artikel-Nr.								
421 011 00	421 011 01	421 013 00	4,83 : 1	1500	300	3,71	109	144	0,95	
			*29/6	1000	200	2,58	113	144	0,95	
				500	100	1,40	120	144	0,93	
				10	2	0,04	144	144	0,86	
421 011 02	421 011 03	421 013 01	7,25 : 1	1500	200	2,60	113	164	0,94	
			*29/4	1000	133	1,82	117	164	0,93	
				500	67	1,00	125	164	0,90	
				10	1,3	0,03	164	164	0,83	
421 011 04	421 011 05	421 013 02	9,5 : 1	1500	150	1,62	91	150	0,92	
			*38/4	1000	100	1,14	94	150	0,91	
				500	50	0,63	102	150	0,88	
				10	1	0,02	139	150	0,82	
421 011 06	421 011 07	421 013 03	12,75 : 1	1500	113	0,82	60	107	0,89	
			*51/4	1000	75	0,58	62	107	0,88	
				500	38	0,32	67	107	0,86	
				10	0,75	0,01	107	107	0,82	
421 011 08	421 011 09	421 013 04	14,5 : 1	1500	100	1,57	128	194	0,88	
			*29/2	1000	67	1,13	136	194	0,86	
				500	33	0,63	145	194	0,83	
				10	0,67	0,02	194	194	0,74	
421 011 10	421 011 11	421 013 05	19,0 : 1	1500	75	1,02	106	176	0,86	
			*38/2	1000	50	0,72	110	176	0,84	
				500	25	0,41	119	176	0,80	
				10	0,5	0,01	164	176	0,73	
421 011 12	421 011 13	421 013 06	25,5 : 1	1500	57	0,57	77	140	0,82	
			*51/2	1000	38	0,41	80	140	0,80	
				500	19	0,23	87	140	0,77	
				10	0,38	0,01	134	140	0,72	
421 011 14	421 011 15	421 013 07	29,0 : 1	1500	50	0,87	126	215	0,78	
			*29/1	1000	33	0,70	148	215	0,70	
				500	17	0,45	176	215	0,71	
				10	0,33	0,01	215	215	0,60	
421 011 16	421 011 17	421 013 08	38,0 : 1	1500	38	0,76	128	194	0,76	
			*38/1	1000	25	0,51	134	194	0,73	
				500	13	0,29	145	194	0,68	
				10	0,25	0,01	194	194	0,58	
421 011 18	421 011 19	421 013 09	51,0 : 1	1500	28	0,37	84	156	0,70	
			*51/1	1000	19	0,27	88	156	0,68	
				500	9,4	0,15	96	156	0,64	
				10	0,19	0,01	154	156	0,58	
421 011 20	421 011 21	421 013 10	62,0 : 1	1500	24	0,41	105	139	0,65	
			*62/1	1000	16	0,30	109	139	0,62	
				500	8,1	0,17	113	139	0,56	
				10	0,16	0,004	113	139	0,47	
421 011 24	421 011 25	421 013 12	72,0 : 1	1500	21	0,32	86	121	0,59	
			*72/1	1000	14	0,22	86	121	0,56	
				500	6,9	0,12	86	121	0,50	
				10	0,14	0,004	86	121	0,41	
421 011 26 ¹⁾	421 011 27 ¹⁾	421 013 13 ¹⁾	72,0 : 1	100	1,38	0,04	86	121	0,46	
			*72/1 optimiert	10	0,14	0,004	86	121	0,41	
			für Handbetrieb ¹⁾							
421 011 22	421 011 23	421 013 11	83,0 : 1	1500	18	0,20	61	114	0,57	
			*83/1	1000	12	0,14	64	114	0,56	
				500	6	0,08	69	114	0,52	
				10	0,12	0,002	75	114	0,47	

* Beispiel: Schneckenrad Zähnezahl 29 / Schneckenwelle 6-gängig.

¹⁾ Diese besonders selbsthemmende Ausführung ist hinsichtlich Schneckenoberfläche und Ölsorte optimiert für Handbetrieb.

Schneckengetriebe ZM/I, Leistungsdaten, Größe 63

Die in den Auswahltabellen aufgeführten Antriebsleistungen P_{1zul} und die Abtriebsdrehmomente T_{2zul} sind gültig für stoßfreien Dauerbetrieb, 8 Stunden tägliche Betriebsdauer, 3 Anläufe je Stunde, Einschaltdauer (ED) = 100% und 20°C Umgebungstemperatur. Die maximalen Abtriebsdrehmomente T_{2max} dürfen in kurzzeitigen Belastungsspitzen häufiger erreicht, jedoch nicht überschritten werden. Liegt die Einschaltdauer unter 90%, kann die zulässige Getriebeleistung meistens erhöht werden.

i_n, i_{ist} = Nenn-Übersetzung, Ist-Übersetzung.
 n_1, n_2 [min⁻¹] = Eingangsdrehzahl, Ausgangsdrehzahl.
 P_{1zul} [kW] = zulässige Eingangsleistung.
 T_{2zul} [Nm] = zul. Abtriebsdrehmoment (Dauerbetrieb).
 T_{2max} [Nm] = max. Abtriebsdrehmoment (Ausnahme).
 η = Betriebswirkungsgrad.

Maßtable Seite 690.

Ausführung mit Fußleisten oder beidseitigen Wellenenden auf Anfrage.

Ausführung A		Ausführung HL		Übersetzung $i =$	n_1 min ⁻¹	n_2 ca. min ⁻¹	P_{1zul} kW	T_{2zul} Nm	T_{2max} Nm	η
Abtrieb Seite 5 Artikel-Nr.	Abtrieb Seite 6 Artikel-Nr.	Hohlwelle Artikel-Nr.								
421 021 00	421 021 01	421 023 00	4,83 : 1	1500	300	5,87	174	288	0,96	
			*29/6	1000	200	4,25	188	288	0,95	
				500	100	2,57	223	288	0,94	
				10	2	0,07	288	288	0,86	
421 021 02	421 021 03	421 023 01	7,25 : 1	1500	200	4,44	194	328	0,95	
			*29/4	1000	133	3,17	206	328	0,94	
				500	67	1,93	244	328	0,91	
				10	1,3	0,06	328	328	0,83	
421 021 04	421 021 05	421 023 02	9,75 : 1	1500	150	3,35	195	301	0,94	
			*39/4	1000	100	2,35	203	301	0,93	
				500	50	1,29	216	301	0,90	
				10	1	0,04	289	301	0,83	
421 021 06	421 021 07	421 023 03	12,75 : 1	1500	113	1,81	135	243	0,92	
			*51/4	1000	75	1,28	142	243	0,91	
				500	38	0,71	152	243	0,88	
				10	0,75	0,02	239	243	0,82	
421 021 08	421 021 09	421 023 04	14,5 : 1	1500	100	2,24	186	387	0,89	
			*29/2	1000	67	1,78	217	387	0,88	
				500	33	1,14	268	387	0,84	
				10	0,67	0,04	387	387	0,74	
421 021 10	421 021 11	421 023 05	19,5 : 1	1500	75	2,00	220	355	0,88	
			*39/2	1000	50	1,46	235	355	0,87	
				500	25	0,82	252	355	0,83	
				10	0,5	0,02	339	355	0,74	
421 021 12	421 021 13	421 023 06	25,5 : 1	1500	57	1,25	174	314	0,86	
			*51/2	1000	38	0,89	182	314	0,84	
				500	19	0,50	197	314	0,80	
				10	0,38	0,02	281	314	0,73	
421 021 14	421 021 15	421 023 07	29,0 : 1	1500	50	1,22	183	429	0,81	
			*29/1	1000	33	0,99	215	429	0,79	
				500	17	0,67	274	429	0,73	
				10	0,33	0,03	429	429	0,60	
421 021 16	421 021 17	421 023 08	39,0 : 1	1500	38	1,11	217	393	0,79	
			*39/1	1000	25	0,89	255	393	0,76	
				500	13	0,58	305	393	0,71	
				10	0,25	0,02	393	393	0,60	
421 021 18	421 021 19	421 023 09	51,0 : 1	1500	28	0,78	191	346	0,75	
			*51/1	1000	19	0,57	201	346	0,73	
				500	9,4	0,33	218	346	0,68	
				10	0,19	0,01	298	346	0,58	
421 021 20	421 021 21	421 023 10	61,0 : 1	1500	24	0,78	211	281	0,70	
			*61/1	1000	16	0,58	226	281	0,67	
				500	8,1	0,32	226	281	0,60	
				10	0,16	0,01	226	281	0,47	
421 021 24	421 021 25	421 023 12	72,0 : 1	1500	21	0,60	176	235	0,64	
			*72/1	1000	14	0,43	176	235	0,60	
				500	6,9	0,24	176	235	0,53	
				10	0,14	0,01	176	235	0,39	
421 021 26 ¹⁾	421 021 27 ¹⁾	421 023 13 ¹⁾	72,0 : 1	100	1,38	0,09	176	235	0,41	
			*72/1 optimiert für Handbetrieb ¹⁾	10	0,14	0,01	176	235	0,39	
421 021 22	421 021 23	421 023 11	82,0 : 1	1500	18	0,45	152	247	0,64	
			*82/1	1000	12	0,32	152	247	0,61	
				500	6	0,17	152	247	0,56	
				10	0,12	0,004	152	247	0,46	

* Beispiel: Schneckenrad Zähnezahl 29 / Schneckenwelle 6-gängig.

¹⁾ Diese besonders selbsthemmende Ausführung ist hinsichtlich Schneckenoberfläche und Ölsorte optimiert für Handbetrieb.

Schneckengetriebe ZM/I, Leistungsdaten, Größe 80

Die in den Auswahltabellen aufgeführten Antriebsleistungen P_{1zul} und die Abtriebsdrehmomente T_{2zul} sind gültig für stoßfreien Dauerbetrieb, 8 Stunden tägliche Betriebsdauer, 3 Anläufe je Stunde, Einschaltdauer (ED) = 100% und 20°C Umgebungstemperatur. Die maximalen Abtriebsdrehmomente T_{2max} dürfen in kurzzeitigen Belastungsspitzen häufiger erreicht, jedoch nicht überschritten werden. Liegt die Einschaltdauer unter 90%, kann die zulässige Getriebeleistung meistens erhöht werden.

i_n, i_{ist} = Nenn-Übersetzung, Ist-Übersetzung.
 n_1, n_2 [min⁻¹] = Eingangsdrehzahl, Ausgangsdrehzahl.
 P_{1zul} [kW] = zulässige Eingangsleistung.
 T_{2zul} [Nm] = zul. Abtriebsdrehmoment (Dauerbetrieb).
 T_{2max} [Nm] = max. Abtriebsdrehmoment (Ausnahme).
 η = Betriebswirkungsgrad.

Maßtable Seite 690.

Ausführung mit Fußleisten oder beidseitigen Wellenenden auf Anfrage.

Ausführung A		Ausführung HL		Übersetzung $i =$	n_1 min ⁻¹	n_2 min ⁻¹	P_{1zul} kW	T_{2zul} Nm	T_{2max} Nm	η
Abtrieb Seite 5 Artikel-Nr.	Abtrieb Seite 6 Artikel-Nr.	Hohlwelle Artikel-Nr.								
421 031 00	421 031 01	421 033 00	5,0 : 1	1500	300	9,82	303	597	0,97	
			*30/6	1000	200	7,16	329	597	0,96	
				500	100	4,40	399	597	0,95	
				10	2	0,14	597	597	0,87	
421 031 02	421 031 03	421 033 01	7,5 : 1	1500	200	7,22	330	681	0,96	
			*30/4	1000	133	5,35	364	681	0,95	
				500	67	3,31	441	681	0,93	
				10	1,3	0,11	681	681	0,84	
421 031 04	421 031 05	421 033 02	10,0 : 1	1500	150	6,17	373	613	0,94	
			*40/4	1000	100	4,35	391	613	0,94	
				500	50	2,70	473	613	0,92	
				10	1	0,08	613	613	0,83	
421 031 06	421 031 07	421 033 03	13,25 : 1	1500	113	2,40	188	335	0,93	
			*53/4	1000	75	1,69	197	335	0,92	
				500	38	0,93	212	335	0,89	
				10	0,75	0,03	335	335	0,83	
421 031 08	421 031 09	421 033 04	15,0 : 1	1500	100	3,59	313	810	0,91	
			*30/2	1000	67	2,86	370	810	0,90	
				500	33	1,83	455	810	0,87	
				10	0,67	0,08	810	810	0,75	
421 031 10	421 031 11	421 033 05	20,0 : 1	1500	75	3,11	356	725	0,90	
			*40/2	1000	50	2,46	416	725	0,89	
				500	25	1,59	518	725	0,85	
				10	0,5	0,05	725	725	0,74	
421 031 12	421 031 13	421 033 06	26,5 : 1	1500	57	1,67	245	444	0,87	
			*53/2	1000	38	1,18	257	444	0,86	
				500	19	0,67	277	444	0,82	
				10	0,38	0,03	444	444	0,73	
421 031 14	421 031 15	421 033 07	30,0 : 1	1500	50	1,92	308	878	0,84	
			*30/1	1000	33	1,55	364	878	0,82	
				500	17	1,03	454	878	0,77	
				10	0,33	0,04	878	878	0,60	
421 031 16	421 031 17	421 033 08	40,0 : 1	1500	38	1,69	350	802	0,81	
			*40/1	1000	25	1,36	411	802	0,79	
				500	13	0,74	519	802	0,74	
				10	0,25	0,04	802	802	0,60	
421 031 18	421 031 19	421 033 09	53,0 : 1	1500	28	1,04	271	501	0,78	
			*53/1	1000	19	0,75	285	501	0,75	
				500	9,4	0,43	309	501	0,70	
				10	0,19	0,02	501	501	0,59	
421 031 20	421 031 21	421 033 10	62,0 : 1	1500	24	1,16	333	570	0,73	
			*62/1	1000	16	0,94	393	570	0,70	
				500	8,1	0,60	448	570	0,63	
				10	0,16	0,02	448	570	0,47	
421 031 24	421 031 25	421 033 12	72,0 : 1	1500	21	1,00	314	498	0,69	
			*72/1	1000	14	0,82	370	498	0,66	
				500	6,9	0,46	370	498	0,58	
				10	0,14	0,02	370	498	0,41	
421 031 26 ¹⁾	421 031 27 ¹⁾	421 033 13 ¹⁾	72,0 : 1	100	1,38	0,18	370	498	0,50	
			*72/1 optimiert für Handbetrieb ¹⁾	10	0,14	0,02	370	498	0,41	
421 031 22	421 031 23	421 033 11	82,0 : 1	1500	18	0,84	304	510	0,69	
			*82/1	1000	12	0,59	304	510	0,66	
				500	6	0,33	304	510	0,60	
				10	0,12	0,01	304	510	0,47	

* Beispiel: Schneckenrad Zähnezahl 30 / Schneckenwelle 6-gängig.

¹⁾ Diese besonders selbsthemmende Ausführung ist hinsichtlich Schneckenoberfläche und Ölsorte optimiert für Handbetrieb.

Maßtabelle Schneckengetriebe ZM/I


Die Flächen 1 bis 6 sind bearbeitet und können als Befestigungsflächen benutzt werden. An die Flächen 1 und 2 können die Fußleisten F angesetzt werden.

(1) Die Flächen 1, 2, 3, 5 und 6 sind werksseitig stets mit Gewindebohrungen S versehen.


Wird Seite 4 als Befestigungsfläche gewünscht, so wird diese Fläche mit den entsprechenden Gewindebohrungen versehen. Das Schneckenwellenende kann wahlweise an Seite 3 oder 4 vorgesehen werden. Wellenzapfen mit Gewindezentrierung nach DIN 332/Blatt 2, Passfedern und Nuten nach DIN 6885/1. Lage des Entlüftungsfilters nach Tabelle auf Katalogseite 685. Das Getriebe kann in jeder Lage laufen.

Ausführung mit Fußleiste oder doppelseitiger Abtriebswelle auf Anfrage.

Ausführung A



Ausführung HL



Getriebe-Abmessungen


Größe	ME	A mm	B mm	B ₁ mm	c mm	c ₁ mm	D ₄ mm	D x L mm	D ₁ x L ₁ mm	D ₂ mm	D ₃ mm	E mm	E ₁ mm	E ₂ * mm	E ₃ * mm	F ₁ mm
40	40	104	90	85	125	110	70	14 x 24	22 x 36	22	35	70	70	55	35	53
50	50	140	105	100	150	130	90	16 x 28	25 x 42	25	40	80	100	70	50	65
63	63	164	120	115	165	145	110	18 x 28	30 x 58	30	45	95	125	87,5	62,5	80
80	80	204	140	135	190	165	140	24 x 36	38 x 58	38	55	115	155	107,5	77,5	100

Größe	f ₁ mm	f ₂ mm	G mm	G ₁ mm	H ₁ mm	h ₁ mm	H mm	I mm	k ₁ mm	O mm	O ₁ mm	S* mm	S ₁ mm	t ₁ mm	Gewicht kg
40	85	50	79	81	32	40	124	3	8	25	14	M6 x 12	10	80	7
50	110	64	100	94,5	40	50	160	3	10	30	18	M8 x 14	12	100	12
63	130	70	113	118	45	55	190	3	10	30	18	M8 x 14	12	118	18
80	165	81	141	128	55	67	237	3	12	35	22	M10 x 17	15	147	28

* Gewindebohrungen an Seite 4 gegen Mehrpreis. Maßänderungen vorbehalten.

Zulässige Radialkräfte F_R [N] bei normaler Abtriebswelle und Lagerung

Die in der Tabelle angegebenen zulässigen Radialkräfte gelten auf Mitte Abtriebswellenende in Abhängigkeit von der Abtriebsdrehzahl und dem Nennabtriebsdrehmoment. Für die Werte ist die ungünstigste Lastrichtung zugrunde gelegt worden. Die zulässigen Radialkräfte gelten nur für einseitige Belastung. Treten bei Ihrem Antriebsfall außer hohen Radialkräften zusätzlich noch Axialkräfte auf, so bitten wir Sie, bei uns anzufragen.



Größe	Abtriebsmomente Nm	zulässige Radialkraft [N] bei Abtriebsdrehzahlen n ₂ [min ⁻¹]																	
		6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320
40	0 - 80	2500	2375	2250	2125	2000	1875	1775	1675	1575	1400	1325	1250	1175	1125	1050	925	875	800
	0 - 125	3500	3325	3150	2970	2800	2620	2480	2340	2200	1960	1850	1750	1640	1570	1470	1290	1220	1120
63	125 - 160	3200	3040	2880	2720	2560	2400	2270	2140	2010	1790	1700	1600	1500	1440	1340	1180	1120	1020
	0 - 200	5000	4750	4500	4250	4000	3750	3550	3350	3150	2800	2650	2500	2350	2250	2100	1850	1750	1600
	200 - 250	4600	4360	4140	3910	3680	3450	3260	3080	2900	2570	2440	2300	2160	2070	1930	1700	1610	1470
80	250 - 320	3500	3325	3150	2975	2800	2625	2485	2345	2205	1960	1855	1750	1645	1575	1470	1295	1225	1120
	0 - 500	7500	7120	6740	6370	6000	5620	5320	5000	4700	4200	4000	3750	3500	3370	3140	2770	2620	2400