



ARTIKEL-NUMMER: 2332242
Check & Go Amber PU 3



Handling scharfkantiger Teile in trockenen oder öligen Umgebungen

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

2332242

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Schnitt- und Stichschutz

Produktlinie

schnittfest

Marke

Honeywell

Branche

- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Luft- und Raumfahrt
- Bauindustrie
- Gastronomie
- Strom und Energieversorgung
- Glasindustrie
- Logistik
- Wartung und Instandhaltung
- Stahl- und Metallindustrie
- Papierindustrie
- Dienstleistung
- Telekommunikation
- Transportwesen
- Versorgungsunternehmen

Produktverwendung

Handling scharfkantiger Teile in trockenen oder öligen Umgebungen

Erleichtert den Sicherheitsfachkräften die optische Erkennung des Schnittschutzlevels

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

Weißer HPPE-/Lycra®-/Polyamid-Strickhandschuh
 Orange Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen

Nutzen

KOMFORT

Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit.

Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und erhöhte Robustheit.

Die Frische von HPPE sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Die dichte Maschenstruktur (Strickstärke 13) verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden.

Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Das HPPE/Lycra®-Garn bietet ausgezeichneten Schnittschutz.

Die Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit.

Achtung! Diesen Handschuh keiner Hitze aussetzen.

SICHERHEIT

Die Farbcodierung auf der Handaußenfläche und die Farbe der Beschichtung erleichtert Sicherheitsfachkräften und Anwendern die optische Erkennung des Schnittschutzlevels.

Technische Beschreibung

Beschreibung

CE-KATEGORIE : Kategorie II: Mittlere Risiken

Entspricht den Normen:

EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen

EN 388-2003 Mechanische Risiken

MERKMALE:

Weißer HPPE-/Lycra®-/Polyamid-Strickhandschuh

Orange Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen

Produkttechnologie

Gestrickt und beschichtet

Faser

HPPE, Polyamid und Lycra®

Strickstärke

13

Handschuh-/Trikotfarbe

Weiß

Beschichtungstyp

Polyurethan

Beschichtungsfarbe

Orange

Länge

25 cm

Unbedenklichkeit

Entspricht den Europäischen Normen

Tastgefühl

Klasse 5

Größen

7 bis 11

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	3
Reißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	2

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE HONEYWELL

2332242 XX

EN 420

EN 388: 4342

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/01/12/0055 EXT 03/04/2013

EG-Baumusterprüfbescheinigung

AET 2332242 Update 02

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/01/12/0055 EXT 03/04/2013

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 102

Benutzerinformationen

102

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungsgröße 10 Paar.

Karton mit 100 Paar.

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann ohne Auswirkungen auf die mechanische Leistung bei 40° C gereinigt werden.