

TUBOS FLEXIBLES ALUMINIO COMPACT





- Se suministra en tiras de 1 metro comprimido que puede estirarse hasta 5 metros, solamente con las manos, sin cambiar de diámetro.
- Solución definitiva al problema de transporte y almacenaje.
- Hasta temperaturas de 300 °C.
- Conductividad térmica a 25 °C: 210 W/m °C.

APLICACIONES

- Ventilación
- Calefacción
- Extracción de humos
- Calentadores gas
- Construcciones marítimas y minas y un sin fin de aplicaciones más.

CARACTERÍSTICAS

- Flexible
- Resistente
- Fácil de almacenar
- Suministro en cajas de cartón



Código	Artículo	Metros / Caja
CA 07 002	Diámetro 80	150
CA 07 003	Diámetro 90	125
CA 07 004	Diámetro 100	100
CA 07 005	Diámetro 110	80
CA 07 006	Diámetro 120	80
CA 07 007	Diámetro 125	80
CA 07 008	Diámetro 130	60
CA 07 009	Diámetro 140	45
CA 07 010	Diámetro 150	45
CA 07 011	Diámetro 160	45
CA 07 013	Diámetro 180	30
CA 07 014	Diámetro 200	20
CA 07 016	Diámetro 250	20
CA 07 017	Diámetro 300	10
CA 07 021	Diámetro 350	5
CA 07 022	Diámetro 400	5

