

conteneurs IBC

hauteur x longueur x largeur 1160 x 1200 x 1000 mm, capacité 1000 l, ouverture de remplissage de Ø 225 mm, pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques, avec robinet à LN 80, ouverture scellée par un joint en aluminium PE, en polyéthylène haute pression en noir, avec Palette en polyéthylène



Numéro d'article: 271756

conteneurs IBC

- hauteur x longueur x largeur 1160 x 1200 x 1000 mm
- capacité 1000 l
- ouverture de remplissage de Ø 225 mm
- pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- avec robinet à LN 80, ouverture scellée par un joint en aluminium PE
- en polyéthylène haute pression en noir
- avec Palette en polyéthylène
- avec couvercle à vis
- verrouillable avec plombs
- À travers le cadre grillagé empilable





















Détails techniques

type de récipient	conteneurs IBC	possibilité de passage au-dessous	oui
norme européenne	oui	matériau	polyéthylène haute

		pression
capacité	1000 l	recyclable oui
hauteur	1160 mm	diamètre d'ouverture 225 mm
longueur	1200 mm	couvercle oui
largeur	1000 mm	type de couvercle couvercle à vis
convient pour aliments	non	système de fermeture plombs
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	soubassement Palette en polyéthylène
propriété surface	résistante aux UV/à la lumière	Expiration avec robinet à LN 80, ouverture scellée par un joint en aluminium PE
gerbable	oui	couleur noir
gerbable avec	Cadre grillagé	homologation Homologation UN 31HA1
emboîtable	non	Poids 59 kg

Accessoires

271632		Entonnoir, pour IBC avec capacité 600 - 1000 l, en Polyéthylène, surface dérivation, Volume de remplissage 15 l, raccordement 2"
271669		Entonnoir, pour IBC avec capacité 1000 l, en Polyéthylène, Volume de remplissage 50 l
271709		Enveloppe chauffante, pour IBC avec capacité 1000 l, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre, Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T4, puissance 960 W, équipé de avec coiffe d'isolation et régulation de température analogique
271710		Enveloppe chauffante, pour IBC avec capacité 1000 l, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre, Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T4, puissance 960 W, équipé de avec thermostat auto-limitant
271718		Enveloppe chauffante, pour IBC avec capacité 1000 l, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre, Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T3, puissance 1400 W, équipé de avec thermostat auto-limitant
271792		bac de rétention PE, pour 1 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 720 x 1370 x 1980 mm, Équipé de avec caillebotis en polyéthylène coloris noir, fourreaux pour fourche
271793		bac de rétention PE, pour 1 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 690 x 1370 x 1980 mm, Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, fourreaux pour fourche
271794		bac de rétention PE, pour 2 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 610 x 2530 x 1320 mm, Équipé de avec caillebotis en polyéthylène coloris noir, fourreaux pour fourche
271795		bac de rétention PE, pour 2 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 580 x 2530 x 1320 mm, Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, fourreaux pour fourche
271796		bac de rétention PE, pour 3 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 517 x 3737 x 1402 mm, Équipé de avec caillebotis en polyéthylène coloris noir, fourreaux pour fourche
271797		bac de rétention PE, pour 3 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 486 x 3737 x 1402 mm, Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, fourreaux pour fourche
271866		Enveloppe chauffante, pour IBC avec capacité 1000 l, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris noir, couche intérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone, puissance 3990 W, équipé de avec régulateur de température analogique

271873		<p>Enveloppe chauffante, pour IBC avec capacité 1000 l, couche extérieure en nylon coloris gris, couche intérieure en fibre de verre, puissance 2000 W, équipé de avec régulateur de température numérique</p>
271883		<p>Entonnoir, pour IBC avec capacité 600 - 1000 l, en Polyéthylène, Volume de remplissage 15 l, raccordement 2"</p>
271980		<p>bac de rétention PE, pour 1 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1380 x 1575 mm, bac avec support de stockage, fourreaux pour fourche</p>
271982		<p>bac de rétention PE, pour 1 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1380 x 1800 mm, bac avec zone de remplissage et support de stockage, fourreaux pour fourche</p>
272001		<p>Entonnoir, pour IBC avec capacité 600 - 1000 l, en Polyéthylène, Volume de remplissage 30 l</p>
272003		<p>piètement, en Polyéthylène, pour IBC avec capacité 1000 l, largeur x profondeur 1145 x 1375 mm, en noir</p>