

Datenblatt Artikel 451055

Aluminium-OFFICE-Box 50 L

silber, 430x430x325 mm



- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / Tragkraft 35 kg
- mit abnehmbarem Deckel und 2 Griffen
- mit Vorrichtung für handelsübliche Ordner und Hängemappen
- Platz für 4 Ordner (75 mm Rückenbreite) oder 6 Ordner (50 mm Rückenbreite)
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)

Best.einheit	Stück
Summe Kartons	20
EAN	4007228451030
Btl in Karton	0
Mindest.Best.	1
Höhe Pal	1,775
netto Kg	3,2
Breite Pal	0,8
Tiefe	430
Volumen L	50
Brutto Gewicht Pal Kg	84
Farbe	silber
Stück / Lage	4
brutto Kg	3,87
Bruttogewicht VE Kg	3,2
Höhe	325
Zolltarif	76129080
Breite	430
Lagen	5
Volumen m3	0
Kartons pro Lage	4
Länge Pal	1,2
Stück / Palette bzw Kiste	20
VE	1