

MADE IN GERMANY



1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 HD Set CED mit Diamant-Trennscheibe UP

- System für staubarmes Trennen bis 27 mm im Innen- und Außenbereich
- Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen, z.B. Diamantscheiben
- Werkzeuglos montierbare Absaugerschutzhaube CED 125 aus Antistatik-Kunststoff mit Eintauchfunktion
- Robuster, abnehmbarer Metalltisch für kippssicheres, wandnahes Arbeiten und Freihandschnitte
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

Bestell-Nr.

600408500

EAN-Code

4007430269447

Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1.250 W
Abgabeleistung	780 W
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehzahl bei Nennlast	8.800 /min
Drehmoment	4,1 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	206 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4,2 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Absaughaube CED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Trennscheibe UP