


LED-Signalleuchte SDML08 Ø8mm IP67

LED-Indicator SDML08 Ø8mm IP67



Spezifikation

LED-Signalleuchte mit Glaslinse und Abdichtung gegen den Reflektor. Schutzart IP67.
Einbau-Ø8mm, Schraubbefestigung, Metallgehäuse glanzverchromt.
Lieferumfang: Befestigungsmaterial mit zusätzlichem Außendichtring.
Einbau-Öffnung: Ø8+0,2mm
Anschluss: Pins
LED-Daten: Verstärkung der Glaslinse wurde nicht berücksichtigt.

Specification

*LED-Indicator with glas lense and sealed to the reflector. Protection IP67.
Mounting-Ø8mm, crew fastening, metal housing in chromium plated.
Content of delivery: Mounting material with seal ring.
Mounting-hole: Ø8+0,2mm
Connection: pins
LED data: Increasing effect of the glas lense have not been considered.*

Materialien

Teil	Material
Gehäuse	Messing verchromt
Isolierteil	PA6.6
Unterlegling	FE vernickelt
Dichtring / Dichtscheibe	NBR 70
Mutter	Messing vernickelt

Betriebstemperatur -30°C/+85°C

Lagertemperatur -40°C/+85°C

Material

Part	Material
Housing	Brass chromium plated
Insulating part	PA6.6
Washer	FE nickel plated
Seal ring / Sealing disk	NBR 70
Nut	Brass nickel plated

Operation Temperature -30°C/+85°C

Storage Temperature -40°C/+85°C

Optionen

Litzenanschluss 0,22 mm² in beliebiger Länge
Einbau anderer LED Typen gleicher Bauform auf Anfrage möglich
Auch mit Flachstecker 2,8x0,8mm und integriertem Vorwiderstand (optional)
Auch mit Flachstecker 2,8x0,5mm und integriertem Vorwiderstand (optional)

Options

*Wire connection 0,22 mm² in any length
Mounting of other LED types in the same size on request
Also with tab-terminals 2,8x0,8mm and integrated resistor (option)
Also with tab-terminals 2,8x0,5mm and integrated resistor (option)*

Artikel/ Part		Artikel-Text		Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom luminous flux	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer live-time
SDML080 LED-Leuchte EØ8 ROT Linse Kurz							
2.00 V	 red rot	19 mcd/ 10,000 mA	50°	lm	20 mA	40 mW	50000 h
SDML081 LED-Leuchte EØ8 GELB Linse Kurz							
2.10 V	 yellow gelb	29 mcd/ 10,000 mA	50°	lm	20 mA	42 mW	50000 h
SDML082 LED-Leuchte EØ8 GRÜN Linse Kurz							
2.10 V	 green grün	19 mcd/ 10,000 mA	50°	lm	20 mA	42 mW	50000 h
SDML084 LED-Leuchte EØ8 BLAU Linse Kurz							
3.30 V	 blue blau	650 mcd/ 20,000 mA	20°	lm	20 mA	66 mW	50000 h
SDML086 LED-Leu EØ8 WEISS oVR Linse Kurz							
3.20 V	 white weiss	2.300 mcd/ 20,000 mA	65°	lm	20 mA	64 mW	50000 h

Layout FPI

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Wir achten bei der Entwicklung und Herstellung und beim Energieverbrauch unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures

*We care for environment when producing and manufacturing our products.
Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this e-mail*