

Artikelnummer: 143827

Kurzbeschreibung: Bürostuhl NET MOTION, Synchronmechanik, mit Armlehnen, Testsieger Stiftung Warentest 2017

Langbeschreibung: Bürostuhl NET MOTION, Synchronmechanik, mit Armlehnen, Testsieger Stiftung Warentest 2017: Der Bürostuhl NET MOTION mit Armlehnen vereint Funktionalität, Design und Ergonomie. Mit seiner stufenlosen Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder und der arretierbaren Synchronmechanik, die durch Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar ist, bietet der Bürostuhl eine moderne Ausstattung. Zudem punktet dieser durch seine hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netz und der höhenverstellbaren Lordosenstütze. Besonders modern und ansprechend sind die verchromten Rückenträger, die für einen Blickfang im Büro sorgen. Mit seinem ebenfalls ergonomischen Flachsitz mit großer Knierolle unterstützt der Bürostuhl die richtige Haltung bei der Bildschirmarbeit. Die 3D-Multifunktions-Armlehnen mit weichen PU-Pads entlasten zudem Schultern und Arme und beugen Verspannungen vor. Geliefert wird der Bürostuhl mit einem polierten Aluminium-Fußkreuz, das mit Rollen für Teppichböden ausgestattet ist. Rückenlehne: Rückenlehnen-Höhe: 510 mm inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze Rückenlehne mit atmungsaktivem Netz und verchromten Rückenträger Sitzeigenschaften und Mechanik: Synchronmechanik in 4 Positionen arretierbar und Körpergewichtseinstellung Ergonomischer Flachsitz mit großer Knierolle Sitztiefenverstellung (60 mm) ideal für große und kleine Personen Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder Sitzmaße: B 455 x T 400-460 x H 465-560 mm Weitere Details: Für Sitzzeiten bis zu 8 Stunden Belastbar bis 110 kg inkl. 3D-Multifunktions-Armlehnen mit weichem PU-Pad Aluminium-Fußkreuz poliert, mit Rollen für Teppichböden Material Polsterbezug: 100 % Polyester (150.000 Scheuertouren) GS-geprüft



EAN/GTIN: 5901747072242