



Meißelhammer EMH 650



Der Meißelhammer mit bequemer Griffhaltung

ANWENDUNG:

- Abschlagen von Fliesen, Putz sowie Ausmeißeln von Bohrkernen und Nachbearbeiten von Schlitzern
- Ideal im Sanierungs- und Renovierungsbereich, z. B. Fliesenleger, Elektriker

MERKMALE:

- Leistungsstarke Meißelmechanik
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Schlagfrequenz über Elektronikschalter mit Stellrad regelbar
- Schlag setzt schon bei niedriger Drehzahl ein – punktgenaues, sanftes Anmeißeln
- Hohe Schlagstärke, hohe Motorleistung, geringes Gewicht
- Besondere Griffergonomie, ohne Zusatzgriff – bequemes Arbeiten auch über Kopf

TECHNISCHE DATEN

EMH 650

Leistungsaufnahme	650 W
Nennspannung	230 V ~
Schlagfrequenz	0-3.200 min ⁻¹
Schlagstärke	4,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,4 kg
Bestellnummer	02511000

Lieferumfang im Koffer inkl. Spitz-, Flach- und Fliesenmeißel



Bohren/Schrauben ZUBEHÖR

FÜR HANDBOHRMASCHINEN

	1	Magnetbohrständer B 32 für EHB 32/2.2 R R/L und EHB 32/4.2	09506000
	2	Kegeldorn B 16/MK 2 B 18/MK 2 B 18/MK 3	33111000 33112000 33122000
	3	Austreibkeil MK 2 MK 3	33210000 33220000
	4	Schnellspanbohrfutter ½" x 20 Ø 13 mm B 16 Ø 13 mm B 16 Ø 16 mm ⅝" x 16 UN Ø 16 mm	33433000 33431000 33441000 33444000
	5	Zahnkranzbohrfutter B 18 Ø 16 mm ⅝" x 16 UN Ø 16 mm M 18 Ø 16 mm	33342000 33344000 33345000
	6	Reduzierhülse MK 3 - MK 2	33621000
	7	Adapter MK 2 außen - M 14 innen MK 3 außen - M 14 innen	33113000 33123000
	8	Bohrfutterschlüssel 13 16	33520000 33540000
	9	Kunststoffkoffer für EHB 16, EHB 20/2.4	37332000

FÜR TROCKENBAUSCHRAUBER ESR 500

	10	Magazinvorsatz im Koffer mit 1x PZ 2, 2x PH 2 Bit, Inbusschlüssel	37701000
	11	Langbandschrauben magaziniert, PH 2, Feingewinde 1.000 Stück/Pack (Magazinbänder à 50 Stück) 3,9 x 35 mm 3,9 x 25 mm	37712000 37713000