



LE 9-10 125

**900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm**

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlauf-sperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit 2-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff
- Dieser universelle Winkelschleifer eignet sich für die Stahl-/Metallbearbeitung, am Bau/Revolverung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Kickback Stopp, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab




L 10-10 125

NEU

**1010 Watt Winkelschleifer, 125 mm**

- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub. Reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzertes Wicklung am Anker
- Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Die Schutzhaube ist verdrehsicher und hält bei berstender Schleifscheibe
- Kompakte, ergonomische Bauform, liegt perfekt in der Hand
- Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung



**Lieferumfang**

- LE 9-10 125:**
- 1 Schutzhaube 125 Ø
  - 1 Handgriff
  - 1 Spannflansch
  - 1 Spannmutter M 14
  - 1 Stirnlochschlüssel

**TECHNISCHE DATEN**


Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000-10000 /min
Leistungsaufnahme	900 Watt
Leistungsabgabe	500 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,9 kg

**Lieferumfang**

- LE 9-10 125 im Koffer:**
- 1 Schutzhaube 125 Ø
  - 1 Handgriff
  - 1 Spannflansch
  - 1 Spannmutter M 14
  - 1 Stirnlochschlüssel
  - 1 Kunststoff-Tragekoffer mit Einlage

Typ	Bestell-Nr.
LE 9-10 125	350.672
LE 9-10 125 im Koffer	378.313

! Zubehör ab Seite 29



**TECHNISCHE DATEN**

Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Spannhals-Ø	40,3 mm
Abmessung (L x B x H)	290 x 80 x 110 mm
Gewicht	2,2 kg

Typ	Bestell-Nr.
L 10-10 125	385.123

**Lieferumfang:**

- 1 Schutzhaube schleifen
- 1 Handgriff
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M 14

! Zubehör ab Seite 29