

Flansch - UPCV3K-F

1881202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1881202>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Flansch, wird links und rechts an UPCV3K 4-G-7,62 gereiht, zur sicheren Verschraubung mit den Steckern mit Schraubflansch

Ihre Vorteile

- Steckkompatibel zur PC 4- und PC 5-Steckerfamilie
- Rüttelsichere Verbindung durch anreihbare Flanschklammern (-F)
- UPCV3K bietet pro Klemmstelle drei Steckerabgänge
- Zur Montage auf Tragschiene NS 35/... und NS 15... nach EN 60715 - oder bei der UPCV3K 4-G-7,62 - zur Montage auf der NS 35/... - bzw. NS 32-Tragschiene

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1881202
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklammern
Produktschlüssel	BE1241
Katalogseite	Seite 441 (C-3-2013)
GTIN	4017918340797
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,55 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,55 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flansch
Polzahl	1
Rastermaß	7,62 mm

Maße

Breite	7,62 mm
Höhe NS 35/7,5	41 mm
Länge	74,5 mm
Rastermaß	7,62 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Flansch - UPCV3K-F



1881202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1881202>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27141190
ECLASS-10.0.1	27141190
ECLASS-11.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Flansch - UPCV3K-F



1881202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1881202>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de