

TRITON**19" Netzwerkschrank RJA, mit Zweiflügel-Glastür, (B)600 x (T)900 mm**

- geschweißter Stahlrahmen mit abnehmbaren Seiten- und Rückwänden
- Schutzgrad IP20
- Zweiflügel-Glastür, welche vorn oder hinten am Verteiler montiert werden kann, mit 4 mm Sicherheitsglas gehärtet, Stahlziehblech und Triton-Schwenkhebelgriff
- zulässige Belastbarkeit der Tür beträgt max. 20 kg
- Vorbereitung für die Montage von vertikalen Kabelführungspanels und Steckdosenleisten, einschließlich Befestigungen, am Rahmen
- Vorbereitung für eine einfache Anreihung von Schränken
- im Boden befindet sich der M8-Haupterdungspunkt
- Laserbezeichnung der Vertikalen mit 2,0 mm Stahlblech
- Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten im Netzwerkschrank
- die Standardtürscharniere können durch Steckscharniere ersetzt werden
- perforierte Stützen: die Öffnungen über die gesamte Höhe der Stützen entsprechen den HE-Abständen der Vertikalen
- nicht für den Außeneinsatz bestimmt
- herausbrechbare Blenden
- verstärkter Rahmen mit 1,3 mm Stahlblech
- Vierpunkthalterung der Grundschiene mit 2,5 mm Stahlblech
- breitere Schrankecken, die die Montage von Zubehör ermöglichen
- alle abnehmbaren Teile sind gemäß der Anforderungen der entsprechenden Normen für Erdung miteinander verbunden
- integrierte verstellbare Schienen für 600 mm breite Verteiler mit 15-47 HE

Material: Stahlblech**Oberfläche:** lackiert RAL 7035 lichtgrau**Lieferform:** montiert**Lieferumfang:**

- 1 Grundgehäuse
- 1 Zweiflügel-Glastür mit Triton-Schwenkhebelgriff
- 1 Rückwand, abnehmbar
- 2 Seitenwände, abnehmbar
- 2 Seitenwandschlüssel
- 4 Nivellierfüße
- 4 Muttern M10
- 16 Käfigmuttern M6
- 1 Einfassband (1 m)
- 1 Bürstenleiste

Anwendungsbeispiele:


- diese Schränke sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und Ihrer Verteilersysteme bestimmt




Symbolbild: 19" Netzwerkschrank RJA, einfache Glastür geschlossen (Abbildung ähnlich)



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank RJA, einfache Glastür (Abbildung ähnlich)



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank RJA, ohne Seitenwände



Symbolzeichnung: 19" Netzwerkschrank RJA,
einfache Glastür geöffnet (Abbildung ähnlich)



Detailansicht: breitere Schrankecken



Detailansicht: Schwenkebelgriff