



Loose flange to fit mating flanges acc. to DIN 2632/2633, hole pattern DIN-EN 1092-1 (PN10, up to 16 bar – ø450 up to 10 bar), food safe

Applications

- l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique: alimentaire, pharmaceutique
- dispositif de transport par le vide, trémie à vide, convoyeur d'aspiration, système de dosage
- pastilleuse / presse à comprimés

Caractéristiques

- facile et rapide à monter
- réutilisable (threaded version)
- étanche aux gaz et aux liquides, version fixe d'une pièce moulée

- hautement résistant
- Paroi de qualité alimentaire, conforme aux Directives EU 10/2011, EC 1935/2004 et la dernière EU 2015/174
- inodore et sans aucun goût
- résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
- conforme à RoHS

Plage de température

- -40°C à 90°C

Construction, matériau

Bride libre : Polypropylène (PP) avec insert en acier

1. Paroi: éther-polyuréthane spécial haut de gamme (Pre-PUR®)

Variantes proposées

- autres mesures disponibles sur demande
- Couleurs spéciales : entièrement coloré

approprié pour le tuyau

AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)

| approprié pour le Ø intérieur du tube mm | Ø du cercle de trous mm | Nombre Ø trous pour vis | Longueur totale mm | Poids kg / p. | approprié pour le Ø interne du tuyau mm | Numéro de commande |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|
| à visser; adapté pour les références 350, 351, 355, 533, 341, 345 | | | | | | |
| 51,2 | 125 | 4x18 | 66 | 1,110 | 50 | 244-0050-8600 |
| 82,5 | 160 | 8x18 | 76 | 1,740 | 80 | 244-0080-8600 |
| 100,8 | 180 | 8x18 | 84 | 2,030 | 100 | 244-0100-8600 |
| 126,0 | 210 | 8x18 | 100 | 3,190 | 125 | 244-0125-8600 |
| 151,0 | 240 | 8x22 | 114 | 4,320 | 150 | 244-0150-8600 |
| 207,3 | 295 | 8x22 | 132 | 6,380 | 200 | 244-0200-8600 |
| 254,4 | 350 | 12x22 | 145 | 9,750 | 250 | 244-0250-8600 |
| 309,7 | 400 | 12x22 | 155 | 13,040 | 300 | 244-0300-8600 |
| à visser; adapté pour la référence 356 | | | | | | |
| 51,2 | 125 | 4x18 | 66 | 1,110 | 50 | 244-0050-8601 |
| 82,5 | 160 | 8x18 | 76 | 1,740 | 80 | 244-0080-8601 |
| 100,8 | 180 | 8x18 | 84 | 2,030 | 100 | 244-0100-8601 |
| 126,0 | 210 | 8x18 | 100 | 3,190 | 125 | 244-0125-8601 |
| 151,0 | 240 | 8x22 | 114 | 4,320 | 150 | 244-0150-8601 |
| 207,3 | 295 | 8x22 | 132 | 6,380 | 200 | 244-0200-8601 |
| 254,4 | 350 | 12x22 | 145 | 9,750 | 250 | 244-0250-8601 |
| 309,7 | 400 | 12x22 | 155 | 13,040 | 300 | 244-0300-8601 |
| pré-monté; (s'il vous plaît , sélectionnez le tuyau séparément) | | | | | | |
| 51,2 | 125 | 4x18 | 66 | 1,110 | 50 | 244-0050-8550 |
| 82,5 | 160 | 8x18 | 76 | 1,740 | 80 | 244-0080-8550 |
| 100,8 | 180 | 8x18 | 84 | 2,030 | 100 | 244-0100-8550 |
| 126,0 | 210 | 8x18 | 100 | 3,190 | 125 | 244-0125-8550 |

| approprié pour le Ø intérieur du tube mm | Ø du cercle de trous mm | Nombre Ø trous pour vis | Longueur totale mm | Poids kg / p. | approprié pour le Ø interne du tuyau mm | Numéro de commande |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 151,0 | 240 | 8x22 | 114 | 4,320 | 150 | 244-0150-8550 |
| 207,3 | 295 | 8x22 | 132 | 6,380 | 200 | 244-0200-8550 |
| 254,4 | 350 | 12x22 | 145 | 9,750 | 250 | 244-0250-8550 |
| 309,7 | 400 | 12x22 | 155 | 13,040 | 300 | 244-0300-8550 |

Autres mesures sur demande. Toutes les valeurs indiquées ont été déterminées à une température de 20 °C et sont des informations approximatives. Droits de modifications techniques réservés. Veuillez tenir compte de l'annexe technique que vous trouverez sur www.norres.com.