

Kugelrollen • einschraubbar, gleitgelagert

22752.0081



Produktbeschreibung

Zum Positionieren und Ausrichten von Werkstücken.
Durch das Gleitlager kann die Kugel dauerhaft rollen und die Oberfläche des Werkstücks wird geschont.

Die Tragzahl nimmt bei Temperaturen > 20°C linear ab. (Beispiel: bei 90°C beträgt die Belastbarkeit max. 60%).

Werkstoff

Lager

- Kunststoff

Kugel

- Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube


- Automatenstahl, brüniert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen			SW	statische Tragzahl C ₀	Anzugsmoment max.	Temperatur		Anzahl	Art.-Nr.
d ₁	l ₁	Kugeldurchmesser	[mm]	[N]	[Nm]	min.	max.	[g]	
[mm]						[°C]			
Automatenstahl									
M8	10	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	2,4	22752.0081

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 14.06.2023.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.