



Steckverbinder > Automobil-Steckverbinder > Zubehör > Kappen und Abdeckungen für Automobil-Steckverbinder

Schutz-Zugentlastungszubehörtyp: **Muffe**Kabelausgangswinkel: **180°**Zugentlastung: **Mit**Primäre Produktfarbe: **Schwarz**Primärproduktmaterial: **PVC**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Schutz-Zugentlastungszubehörtyp	Muffe
Abdichtbar	Nein

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	2
-----------------------	---

Sonstige Eigenschaften

Kabelausgangswinkel	180°
Primäre Produktfarbe	Schwarz
Primärproduktmaterial	PVC

Montage und Anschlusstechnik

Zugentlastung	Mit
---------------	-----

Abmessungen

Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich	0 – 11.1 mm[0 – .437 in]
--	--------------------------

Verwendungsbedingungen

Kompatibel mit der Steckverbinderausführung	Stecker
Betriebstemperatur (max)	100 °C[212 °F]
Betriebstemperaturbereich	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]

Industriestandards

Schutzgrad	IP6K9K
------------	--------

UL-Brandschutzklasse	Nein
----------------------	------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Box
--------------------	-----

Weitere

Wartbar	Ja
---------	----

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
--	--

Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
---------------	--

Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft
--------------	----------------------------------


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **DEUTSCH DT**



Auch serienmäßig | **DEUTSCH DTM**



Arretierungen und Positionssicherungen(17)



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (2)



Gehäuse für Kraftfahrzeuge(98)



Kappen und Abdeckungen für Automobil-Steckverbinder(41)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (36)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:DT04-12PA-CE04
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE Teilnr.:DT8S-BT-BK
BOOT, 8P, PLG, ST, BLK



TE Teilnr.:DT4P-BT-BK
BOOT, 4P, REC, ST, BLK



TE Teilnr.:HD10-9BT-BK
BOOT, 9P, PLG/REC, ST, BLK



TE Teilnr.:DT4S-BT-BK
BOOT, 4P, PLG, ST, BLK



TE Teilnr.:DT06-08SB-CE06
PLG, 8P, BLK, E, SEAL RET, B



TE Teilnr.:DT6P-BT-BK
BOOT, 6P, REC, ST, BLK



TE Teilnr.:DT06-08SA-CE13
PLG, 8P, GRY, E, SEAL RET, XCAP, A



TE Teilnr.:HDP26-24-16SE-L015
PLG, 16P, BLK, E, THD, 12, S

Dokumente



Produktzeichnungen

[BOOT, 2P, PLG, ST, BLK](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_DT2S-BT-BK_A.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_DT2S-BT-BK_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_DT2S-BT-BK_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[CONNECTOR SELECTOR](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch