



SENTRON, Lasttrennschalter 3LD5 UL, Not-Aus-Schalter, 4-polig, approbiert nach UL489, UL60947-4-1 und IEC60947-3, UL: 125A, SCCR 65kA at 480VAC, Betriebsleistung @ 480VAC 3-phasig: 75hp, IEC: 125A, Betriebsleistung bei AC-23A bei 400V: 55kW, Bodenbefestigung mit Türkupplung, überlistbarer Drehantrieb, NOT-AUS, 4-Loch Befestigung der Handhabe, ohne Toleranzausgleich inklusive Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter
Ausführung des Produkts	Not-Aus-Schalter
Ausführung der Anzeige für Schaltstellungsanzeige Handbetrieb	1 ON - 0 OFF
Bauart des Schalters	Bodenbefestigung mit Türkupplung
Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdrehantrieb
Farbe des Betätigungselements	rot
Ausführung des Griffs	Drehantrieb, rot/gelb
Ausführung des Schaltantriebs Motorantrieb	Nein
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Baugröße des Lasttrennschalters	3
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	100 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
• bei AC-23 A bei 690 V	6 000
Schalthäufigkeit maximal	50 1/h
Verschmutzungsgrad	3
Spannung	
Isolationsspannung Bemessungswert	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65
Schutzart NEMA	1, 3R, 4X, 12
Schutzart IP frontseitig	IP65
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	36 W
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
• bei AC-21 bei 690 V Bemessungswert	125 A
• bei AC-21 A bei 240 V Bemessungswert	125 A
• bei AC-21 A bei 400 V Bemessungswert	125 A
• bei AC-21 A bei 440 V Bemessungswert	125 A
• bei AC-23 A bei 400 V Bemessungswert	125 A
Betriebsleistung	
• bei AC-23 A bei 240 V Bemessungswert	37 kW
• bei AC-23 A bei 440 V Bemessungswert	55 kW
• bei AC-23 A bei 690 V Bemessungswert	45 kW
• bei AC-3 bei 240 V Bemessungswert	37 kW

<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert</li> <li>• bei AC-3 bei 690 V Bemessungswert</li> </ul>	55 kW 37 kW
<b>Hilfsstromkreis</b>	
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0
Betriebsspannung der Hilfskontakte bei AC maximal	500 V
Dauerstrom des Hilfskontakts Bemessungswert	10 A
Isolationsspannung des Hilfsschalters Bemessungswert	500 V
<b>Eignung</b>	
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Lasttrennschalter</li> <li>• NOT-AUS-Schalter</li> <li>• Sicherheitsschalter</li> <li>• Wartungs-/Reparaturschalter</li> </ul>	Ja Ja Ja Ja Ja
<b>Produktdetails</b>	
spezielle Produkteigenschaft	Überlistbarkeit des Antriebs
Produkteigenschaft Verriegelbar in AUS-Stellung	Ja
<b>Zubehör</b>	
Produkterweiterung optional	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorantrieb</li> <li>• Spannungsauslöser</li> </ul>	Nein Nein
Anzahl der anschließbaren Öffner für Hilfskontakte anbaubar maximal	2
Anzahl der anschließbaren Schließer für Hilfskontakte anbaubar maximal	3
Anzahl der anschließbaren Wechsler für Hilfskontakte anbaubar maximal	0
Anzahl der Bügelschlösser maximal	3
Bügelstärke der Bügelschlösser	5 ... 7,5 mm
<b>Kurzschluss</b>	
bedingter Kurzschlussstrom bei netzseitiger Absicherung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 440 V durch gG-Sicherung Bemessungswert</li> <li>• bei 690 V durch gG-Sicherung Bemessungswert</li> </ul>	50 kA 50 kA
Durchlassstrom bei geschlossenem Schalter	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 240 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal</li> <li>• bei 440 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal</li> <li>• bei 690 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal zulässig</li> </ul>	16 kA 16 kA 15 kA
I <sub>2t</sub> -Wert bei geschlossenem Schalter	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 240 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal</li> <li>• bei 440 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal</li> <li>• bei 690 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal</li> </ul>	223 kA <sub>2.s</sub> 223 kA <sub>2.s</sub> 223 kA <sub>2.s</sub>
Ausführung des Sicherungseinsatzes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kurzschlusschutz des Hauptstromkreises erforderlich</li> <li>• für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters erforderlich</li> </ul>	Sicherung gG: 125 A Sicherung gL/gG: 10 A
Betriebsstrom der vorgeschalteten Sicherung Bemessungswert	125 A
<b>gemäß UL</b>	
Betriebsstrom bei AC gemäß UL 489/UL 60947-4-1 Nennwert	125 A
Betriebsstrom bei AC gemäß UL 508/UL 60947-4-1 Nennwert	125 A
Betriebsspannung bei AC bei 50/60 Hz gemäß UL 489 Bemessungswert	480 V
Betriebsspannung bei AC bei 50/60 Hz gemäß UL 508/UL 60947-4-1 Bemessungswert	480 V
Wirkleistung [hp] bei AC bei 480 V gemäß UL 508/UL 60947-4-1 Bemessungswert	75
Kurzzeitstromfestigkeit (SCCR) bei 480 V gemäß UL 508/UL 60947-4-1 und UL 489	65 kA

Dauerstrom der vorgeschalteten Sicherung gemäß UL Bemessungswert	125 A
Typ der Sicherung gemäß UL	Class J
<b>Anschlüsse</b>	
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	
• minimal	1
• maximal	4/0
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig gemäß UL 489	
• minimal	1
• maximal	4/0
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig gemäß CSA C22.2 No.5-16	
• minimal	3
• maximal	2/0
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Cu-Leiter	
• eindrätig	1x (16...185 mm <sup>2</sup> )
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	1x (16...150 mm <sup>2</sup> )
• mehrdrätig	1x (16...185 mm <sup>2</sup> )
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hilfskontakte	
• eindrätig	Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup> ; Frontseitiger Hilfsschalter 1x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 2,5 mm <sup>2</sup> ; Frontseitiger Hilfsschalter 1x 2,5 mm <sup>2</sup>
• mehrdrätig	Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup> ; Frontseitiger Hilfsschalter 1x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Hauptstromkreis	Rahmenklemme
• für Hilfskontakte	Anschlussklemmen
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	178 mm
Breite	151 mm
Tiefe	158 mm
Bauart des Geräts	Festeinbau
Befestigungsart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Befestigungsart	
• Frontmontage mit 4-Loch Befestigung	Ja
• Frontmontage mit Zentralbefestigung	Nein
• Schienen-Montage	Nein
Nettogewicht	2 400 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	55 °C
Umgebungstemperatur während Lagerung	
• minimal	-25 °C
• maximal	55 °C
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	
<b>Konformitätserklärung</b>	



[Bestätigungen](#)



**Sonstige**

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3LD5610-0TL13>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3LD5610-0TL13>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3LD5610-0TL13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3LD5610-0TL13)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

20.06.2023

