

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 270092

Untersuchungshandschuhe Safe Virus | Nitril

Produktbild



Produktbeschreibung

- Untersuchungshandschuhe aus leichtem Nitril
- virendicht, schützt nachweislich vor Viren, Chemikalien und Lösungsmitteln
- sehr gute Passform, für ein sehr gutes Tastempfinden
- griffig durch texturierte Oberfläche
- widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
- puderfrei, Rollrand, unsteril, beidhändig passend

Einsatzbereich

- für Lebensmittel und medizinische Zwecke geeignet

Spezifikation

Verpackungsart	Karton
Farbe	Weiß
Größe	10/XL
Länge	24cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Fingerkuppen texturiert	
Stärke in mm (± 10%)	Fingerspitzen:	0.1
	Handflächen:	0.07
	Schaft:	0.055
Reißfestigkeit (Min.) in N	6	
Dehnbarkeit (Min.) in %	500	

Stand 27.09.2021

Seite 1/3

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 270092

Untersuchungshandschuhe Safe Virus | Nitril

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE 2777 PSA VO (EU) 2016-425 CAT 3 EN 455 1-4 Lebensmittelecht EN 420:2003 + A1:2009 EN 374-5:2016 VIRUS EN 374-1:2016 Typ B KPT CE MDR 2017-745
------------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Nitril
Qualitätsstufe	5 von 8
Chemikalienbeständigkeit	5 von 8
Puderfrei	ja

Verpackung

Menge Innenverpackung	100
Menge Außenkarton	1.000
Menge CCG 1-Palette	48.000
Menge Voll-Palette	108.000
LxBxH Außenkarton in cm	28,5 x 24,5 x 22,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.0153615
Bruttogewicht Außenkarton in gr	4.610

Weiterführende Informationen

Zolltarif-Nr.	4015110000
EAN-Innenverpackung	4015544719482
EAN-Außenkarton	4015544917864
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Stand 27.09.2021

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 270092

Untersuchungshandschuhe Safe Virus | Nitril

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.