

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Werkstattleuchte UL 200 inkl. USB-Ladekabel 7982-70-40

Beschreibung / Eigenschaften

Haupt-LED 600 Lumen, 400 Lumen bei 40%
Zusatzleuchte 100 Lumen
robustes und spritzwassergeschütztes
Kunststoffgehäuse
um 180° drehbares Gelenk mit Magnet
Magnet auf der Rückseite
ausklappbarer Haken, um 360° drehbar
Leuchtdauer: 100% - 1,5 Std. / 40% - 4,5 Std. / nur
ZusatzLED - 10 Std.
Leuchtweite: 100% - 30m / 40% - 19m / nur
ZusatzLED - 39m
max. Beleuchtungsstärke: 100% - 907 Lux / 40% -
372 Lux / nur ZusatzLED - 1557 Lux
fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V | 2600mA) mit
Sicherheitselektronik
Eingangsbuchse: Micro USB mit
Gummiabdeckung
Eingangsstrom: 1000mA (max. 2000mA)
Ladeverfahren: CCCV
Ladezeit: ca. 4 Std.
Ladezustandsanzeige: Vollgeladen: grün - Laden:
rot
Schutzart: IP54
Stoßfestigkeit-Grad: IK07
Gehäusematerial: ABS / Nylon / PC
Gewicht: 210g nur die Lampe / 46.5g Akkupack

Lieferumfang:
Micro USB Kabel
Bedienungsanleitung

Anwendungshinweise

INBETRIEBNAHME

Der Ein-/Ausschalter der Werkstattleuchte befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses:

- 1x drücken: Hauptleuchte leuchtet.
- 2x drücken: Hauptleuchte schaltet aus und Zusatzleuchte leuchtet.
- 3x drücken: Alle LEDs sind aus.

LADESTANDANZEIGE

Die Werkstattleuchte verfügt über eine professionelle LED-Statusanzeige auf der Vorderseite der Leuchte. Mit dieser kann der aktuelle Ladezustand des verbauten Akkus abgelesen werden.

Anzeige des Ladezustandes des Akkus während des Ladevorgangs:

- LED leuchtet rot: Akku wird geladen
- LED leuchtet grün: Akku ist geladen

Die Werkstattleuchte ist gegen Überladung geschützt. Daher kann sie auch bei vollem Akku weiterhin am Stromnetz angeschlossen bleiben.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technische Daten

Hauptlicht: 2.5W COB LED

Zusatzlicht: 1W SMD LED

Beleuchtungsstärke: 1600 Lux (0,5m Abstand)

Lichtstrom: Hauptlicht: 200 Lumen

Zusatzleuchte: 120 Lumen

Leuchtdauer: Hauptlicht: 4h

Zusatzleuchte: 11h

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.