

**Artikelnummer:** 155230

**Kurzbeschreibung:** Rollbehälter, 3-seitig, mit Rückwand

**Langbeschreibung:** Rollbehälter, 3-seitig, mit Rückwand: Widerstandsfähige Rollbehälter mit Gitterwänden und innovativer Klemmtechnik: die Wände können einfach in die mit Metallschienen umrandete Kunststoffplattform eingesteckt werden  
Gitterwände galvanisch (blau) verzinkt Robuste Plattform aus Kunststoff (HDPE) mit Rahmenversteifung durch 2 Metallschienen  
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 108 mm, PP natur Ausfachung der Gitter: 15 x 13 mm  
Tragkraft: 500 kg Außenmaße: L 682 x B 815 x H 1850 mm Nutzhöhe: 1650 mm Farbe: Blau RAL 5010 Ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich Geeignet für Temperaturen von -10-Grad bis +60-Grad C Zusätzlicher Etagenboden (siehe Zubehör)



**EAN/GTIN:** 4260316449290