



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4091V Handwagen



Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Ladeflächenlänge (mm)	690
Ladeflächenbreite (mm)	356
Gesamtlänge (mm)	1381
Gesamtbreite (mm)	581
Gesamthöhe (mm)	777
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	260 x 56
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	13,4
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976740911