



BLUE DYNAMIC

Die wesentlichen Vorteile

- Entwickelt für Fahrzeuge aller Klassen
- Optimaler Kaltstartstrom von bis zu 110 %, verglichen mit konventionellen Batterien
- PowerFrame® Technologie
- Erfüllt die Anforderungen des Fahrzeugherstellers

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com


BESTELLINFORMATIONEN

Europäische Typ-Nr. (ETN):	545 157 033
Artikel-Nummer:	545 157 033 313 2
Kurzbezeichnung:	B33
Strichcode:	4016987119655
UK-Code:	155
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	54


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B00
Batterie-Kapazität [Ah]:	45	Schaltung:	1
Kälteprüfstrom EN [A]:	330	Polart:	3
Länge [mm]:	238	Gehäusegröße:	B24S
Breite [mm]:	129	Gewicht gug (kg):	11,68
Höhe [mm]:	227		

ZEICHNUNGEN



POWERFRAME® - TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE



Starke Gitterstruktur

Die robuste patentierte PowerFrame-Gittertechnologie ist bis zu 66 % haltbarer und weniger anfällig für Korrosion als andere Gitterstrukturen.

Konstante Leistung

Das PowerFrame-Gitter bietet überlegene Startkraft mit bis zu 70 % besserem Stromfluss als andere Gittertechnologien.

Saubere Produktion

Bei der Herstellung von PowerFrame werden 20 % weniger Energie verbraucht und 20 % weniger Treibhausgase freigesetzt als bei früheren Herstellungsverfahren.



Kriterien	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Anzahl der Batterietypen	11 Typen	25 Typen	13 Typen
Hauptfunktion	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaltstartleistung	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterietechnologie	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI
Positives Gitter/ Negatives Gitter	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt
Erstausrüsterqualität	Übersteigt OE-Anforderungen	Entspricht OE-Qualität	Entspricht OE-Qualität

*Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien