



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6104P Outdoor-Handwagen



Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstreben. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit verzinkter Stahlblechfelge, mit pannensicherer Polyurethanbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Nutzflächenlänge (mm)	845
Nutzflächenbreite (mm)	545
Gesamtlänge (mm)	1525
Gesamtbreite (mm)	840
Gesamthöhe (mm)	811
Bereifung	PU-Vollmaterial
Radgröße (mm)	400 x 100
Gewicht (kg)	27
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976561042