

BT LIFTER HANDHUBWAGEN TRAGLAST 2300 KG

Die Handhubwagen der Profiklasse mit einer extrem hohen Lebensdauer und Bedienerfreundlichkeit. Hubfunktion wahlweise mit Standard-Hub oder Quick-Lift (Schnellhub), universell einsetzbar und ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz bei schweren Lasten und robusten Materialanforderungen.

Rahmen

- Aus Spezialstahl, robotergeschweißt, pulverbeschichtet für hohen Korrosionsschutz
- Schmiernippel und PTFE-Lager an stark beanspruchten Stellen für eine einfache Wartung
- Ausführung mit Einfachgabelrolle: Kletterrollen an den Gabelspitzen für ein bequemes Ein- und Ausfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Deichselgriff aus hochfestem Polymer
- Ergonomisch abgewinkelt und temperaturfreundlich ummantelt

Spezial-Hydraulik


- Mit Senkkontrolle
- Verbindungskette zwischen dem Handhebel und dem Ablassventil
- Alle Komponenten in Verbindung mit einem kräftigen Drucklager für ein kontrolliertes, sanftes Heben und Senken und ein Kraft schonendes Rangieren
- **Standard-Hub:** hochwertiges Absenkenventil zum gefühlvollen Absenken der Last
- **Quick-Lift-Hub:** ideal für arbeitsintensive Einsätze. Die Gabel erreicht die Palette schon mit dem ersten Pumpenhub und hebt diese mit dem zweiten Pumpenhub an. Geeignet bis zu einer Last von 140 kg, Umschaltung auf Standard-Hub bei höherer Last.



Wahlweise mit Quick-Lift-Hub



Ergonomischer Deichselgriff



Einfachrolle mit Kletterrolle



Tandemrollen

i Handhubwagen der Profiklasse

5
JAHRE
GARANTIE

TOYOTA
MATERIAL HANDLING



Allgemeine Maße

Hubhöhe		200 mm
abgesenkte Höhe		85 mm
Gabelzinken Breite		156 mm
Tragbreite		520 mm
Lenkräder Ø x B		175 x 60 mm
Gabelrollen Ø x B	einfach	85 x 100 mm
	Tandem	85 x 75 mm
Lenkeinschlag		180°

Bitte beachten Sie

Einfachrolle mit Kletterrolle

- Bei ebenen Böden
- Bei Queraufnahme 800 mm tief
- Beim Rangieren auf engem Raum

Tandemrollen

- Bei unebenen Böden
- Bei Schwellen
- Niedrigerer Verschleiß

Rollenempfehlung

Gummi: bei Nässe, geräuscharmer Lauf, Last bis 600 kg.

Für glatte und raue Böden.

Nylon: geringer Rollwiderstand, sehr verschleißfest, chemikalienresistent, spurlos. Für glatte, ebene Böden.

Polyurethan: verschleißfest, geräuscharm, spurlos, stoßdämpfend. Für empfindliche Böden.

Gabellänge mm		800		1000		1150	
Gesamtlänge mm		1165		1365		1515	
Hubfunktion		Standard		Quick-Lift		Standard	
Gabelrollen		einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder	Nylon	523 953	523 954	523 955	523 956	523 957	523 958
Gabelrollen	Nylon	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Vollgummi	523 965	523 966	523 967	523 968	523 969	523 970
Gabelrollen	Nylon	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Vollgummi	523 978	523 979	523 980	523 981	523 983	523 984
Gabelrollen	Polyurethan	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Polyurethan	523 991	523 992	523 994	523 995	523 996	523 997
Gabelrollen	Polyurethan	---	---	---	---	---	---
Handbremse	Mehrpreis	524 005	---	---	---	---	---
Kühlhausausführung	Mehrpreis	524 006	---	---	---	---	---
Anfahrhilfe	Mehrpreis	auf Anfrage	---	---	---	---	---