

Halogenlampe Xenon AGL-Form 55x105mm, E27 240V 28W 300lm 2000h matt

Artikel-Nr. 42865

Lampenleistung:	28 W
Lampenspannung:	240 - 240 V
Lichtstrom:	300 lm
Sockel:	E27
Lampenform:	Standard
Gedrehtes Glas:	Nein
Durchmesser:	55 mm
Gesamtlänge:	105 mm
UV-Schutz:	Nein
Brennstellung:	beliebig
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	matt
Energieeffizienzklasse:	C
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h



Halogenlampe Xenon AGL-Form 55x105mm Xenon Halogen-Allgebrauchslampe, E27, matt, Import. Diese Halogen-Lampe ist für den direkten Austausch von Glühlampen geeignet. Sie bietet ein klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und ähnlichem Lichtstrom. Energieeffiziente Halogenlampen sind die umweltfreundliche Lösung für diejenigen, die die Eigenschaften und Lichtqualität von Glühlampen bevorzugen. Sofortstart, volle Lichtausbeute nach dem Einschalten. Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu Glühlampen. Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse: C
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 28
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 04.02.2014 08:38:09



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.