

Aufbewahrung

Kabelträger, Aufhängehaken,
Montageschienen

Storage

cable bearer, hook for hanging,
mounting rail



Kabelträger

- aus weißem schlagfestem Polystyrol (PS) zum Aufhängen von knickempfindlichen Kabeln, Kabelringen, Verlängerungskabeln, Schläuchen, usw.
- mit 2 Halteebenen. Die beiden Halteebenen können auch einzeln an der Wand befestigt werden
- mit Befestigungsmaterial

Best.-Nr. KT 9021


- Durchmesser 220 mm
- Höhe 110 mm
- Tiefe 62 mm

Cable bearer

- made of white shock-resistant polystyrene (PS) for hanging up sensitive to bending leads, cable coils, extension leads, etc.
- with 2 sections. Each section can be fixed on the wall separately
- with fixing material

Order No. KT 9021

- diameter 220 mm
- height 110 mm
- depth 62 mm



Doppel-Aufhängehaken

- zum Aufhängen von Kabeln, Kabelringen, Schläuchen, Verlängerungskabeln, Schuko-Zuleitungen, usw.
- Montageplatte mit 2 Haltestäben
- Eisen, kunststoffbeschichtet
- mitgeliefert werden: Zylinderschraube und Vierkantmutter

Best.-Nr. DH 1112

- Länge der Träger 165 mm
- Montageplatte 28 x 28 mm

Double hook for hanging

- for hanging up leads, cable coils, tubes, extension leads, Schuko-feed lines, etc.
- assembly panel with 2 cylinder poles
- iron, plastic coated
- complete with: cylinder head screw and square nut

Order No. DH 1112

- hook length 165 mm
- assembly panel 28 x 28 mm



Montageschiene

- die Doppel-Aufhängehaken können beliebig positioniert und arretiert werden
- die stabile Ausführung garantiert eine hohe Tragfähigkeit und Lebensdauer

Best.-Nr. MS 1100

- Material Aluminium
- Schienenlänge 100 cm

Mounting rail

- the double hook for hanging can be positioned and locked at will
- the sturdy design assures a high load capacity and life-time

Order No. MS 1100

- material aluminium
- rail length 100 cm

Allgemeine Angaben				General information			
Best.-Nr.	KT 9021	DH 1112	MS 1100	Order No.	KT 9021	DH 1112	MS 1100
Farben	weiß	grau	-	colours	white	grey	-
Technische Daten				Technical data			
Durchmesser	220 mm	-	-	diameter	220 mm	-	-
Höhe	110 mm	-	-	height	110 mm	-	-
Tiefe	62 mm	-	-	depth	62 mm	-	-
Anzahl der Halteebenen	2	-	-	number of levels	2	-	-
Werkstoff der Kabelträger	PS	-	-	cable bearer material	PS	-	-
Länge der Träger	-	165 mm	-	hook length	-	165 mm	-
Werkstoff der Träger	-	Eisen, kunststoffbeschichtet	-	hook material	-	iron, plastic-coated	-
Montageplatte	-	28 x 28 mm	-	assembly panel	-	28 x 28 mm	-
Schienenlänge	-	-	100 cm	rail length	-	-	100 cm
Höhe der Schiene	-	-	22 mm	rail height	-	-	22 mm
Werkstoff der Schiene	-	-	Aluminium	rail material	-	-	aluminium