


<https://www.wago.com/765-1105/100-000>



Technische Daten

Feldbus

Kommunikation	PROFINET PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP
Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	2 x M12 D-kodiert; 4-polig
Schnittstellenstandard	10BASE-T/100BASE-TX; potentialfrei
Autonegotiation; Autocrossover	Ja
PROFINET-IO-Eigenschaften	PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP

Gerätefunktionen

Parameter	Eingangsfiler Ausgangsstrom Temperatur
Diagnose	Unterspannung; Überstrom; Überlast; Übertemperatur
Gerätefunktionen	Bluetooth® OPC-UA-Server
Visualisierung	Android-/iOS-App Webserver

Digitalein-/ausgänge

Anzahl der digitalen Eingänge	8
Anzahl der digitalen Ausgänge	8
Anschluss technik: Ein-/Ausgänge	8 x M8; 3-polig
Signalart Spannung	DC 24 V
Eingangscharakteristik	positivschaltend
Eingangsfiler	0,2 ... 20 ms
Eingangskennlinie	Typ 3, gemäß IEC 61131-2
Ausgangsstrom (pro Kanal)	typ. 2 A bei DO
Versorgungsstrom pro Port	1L/2L: 4 A max.

Versorgung Modul

Anschluss technik: Versorgung	2 x M12 L-kodiert; 5-polig
Versorgungsspannung	DC 24 V (18 ... 31,2 V); 1L/2L
Stromaufnahme max.	16000 mA
Stromaufnahme Hinweis	je Versorgungslinie; überlast- und kurzschlussfest
Verpolungsschutz	ja

Geometrische Daten

Breite	35 mm / 1.378 inch
Höhe	30 mm / 1.181 inch
Tiefe	210 mm / 8.268 inch

Mechanische Daten

Gewicht	390 g
Konformitätskennzeichnung	CE

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III gemäß EN 61140, IEC 61140, VDE 0140-1
Betriebshöhe	0 ... 2000 m
Verschmutzungsgrad (5)	3 (EN 60664-1)
Überspannungskategorie	II (EN 60664-1)
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Vibrationsfestigkeit	5g gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	kurzzeitig: 50g/11 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27; dauerhaft: 30g/6 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-29
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4

Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC001599
ETIM 7.0	EC001599
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143949705
Zolltarifnummer	85371098990

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 765-1105/100-000	↓

Dokumentation

Handbuch				Systembeschreibung	
Produkthandbuch 8-Kanal-Digitalein-/ausgang; Profinet	V 2.2.0 19.07.2022	pdf 7423.15 KB	↓	WAGO I/O System Field; Allgemeine Produktinformationen	pdf 1012.89 KB
					↓

Beipackzettel			
I/O System Field Beipackzettel	15.12.2021	pdf 1083.98 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten			
2D/3D Modelle 765-1105/100-000			↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 765-1105/100-000	↓
ZUKEN Portal 765-1105/100-000	↓

Runtime Software

Firmware			
0765-x1xx, Profinet IO-Field	V 02 23.07.2021	zip 1556.58 KB	↓

Bibliotheken

Gerätebeschreibungsdatei			
750-916; GSD-Dateien der Version 2.x für PRO-FINET/ Serie 750/753, 765, 767 und 852	2.9 15.10.2021	zip 2455.88 KB	↓
Gerätebeschreibungsdateien 765-41xx, 765-11xx, PROFINET	V1_1_0_20	zip 26.83 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abdeckung

1.1.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 756-8102
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte Anschlussbuchsen

Art-Nr.: 756-8103
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte Anschlussstecker

Art-Nr.: 756-8101
M8-Schutzkappe; für nichtbelegte Anschlussbuchsen

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Montagewerkzeug



Art-Nr.: 206-701

Drehmomentschlüssel M8 und M12; Montageset

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Leitungen und Steckverbinder

1.2.1.1 Adapter



Art-Nr.: 756-9503/040-000

Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9504/040-000

Zubehör; 4-polig

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1201/060-100

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1201/060-020

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1201/060-200

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1201/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1203/060-100

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1203/060-020

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1203/060-200

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1203/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1202/060-100

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1202/060-020

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1202/060-200

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1202/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1204/060-010

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-1204/060-100

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1204/060-020

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1204/060-200

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1204/060-030

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 3 m

Art-Nr.: 756-1204/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m

1.2.1.3 Konfektionierbare geschirmte Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9501/060-000

Konfekt. Steckverbinder; 4-pol. geschirmt; M12 St axial D-kodiert; Feder

Art-Nr.: 756-9501/040-000

Zubehör; M12 St gewinkelt; 4-polig

1.2.1.4 Konfektionierbare Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9102/030-000

Konfekt. Steckverbinder; 3-polig; M8 St axial; Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9105/030-000

Konfekt. Steckverbinder; 3-polig; M8 St gewinkelt; Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9711/050-000

Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt; M12-Bu axial; Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9701/050-000

Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt; M12-St axial; Eindringtechnik

1.2.1.5 Sensor-/Aktorleitung



Art-Nr.: 756-5501/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5501/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5502/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5502/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5503/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5503/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5504/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5504/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5201/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5201/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5202/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5202/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5203/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5203/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5204/030-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5204/030-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5111/030-015

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 1,5 m

Art-Nr.: 756-5111/030-100

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5111/030-050

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; axial; 3-polig; Länge 5 m

Art-Nr.: 756-5112/030-015

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 1,5 m



Art-Nr.: 756-5112/030-100

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5112/030-050

Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker; winklig; 3-polig; Länge 5 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3501/050-100
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3501/050-150
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3501/050-020
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3501/050-050
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3501/050-075
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-003
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,3 m



Art-Nr.: 756-3505/050-005
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-010
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3505/050-100
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3505/050-150
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3505/050-020
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3505/050-050
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-075
Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3502/050-100
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3502/050-150
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3502/050-020
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3502/050-050
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3502/050-075
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-003
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,3 m



Art-Nr.: 756-3506/050-005
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-010
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3506/050-100
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3506/050-150
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3506/050-020
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3506/050-050
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-075
Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3503/050-100
Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3503/050-150
Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3503/050-020
Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3503/050-050
Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3503/050-075
Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-100
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3504/050-150
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3504/050-020
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3504/050-050
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-075
Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m