

Datenblatt

ZVG-Art.-Nr. 30773-5
Kittel Z 10 paint-tex/ tritex ® plus

Eigenschaften:

- luft- und wasserdampfdurchlässig
- atmungsaktiv
- abriebfest
- antistatisch
- fusselfrei
- mit Druckknöpfen
- mit 2 Taschen
- mit Armgummis und Kragen
- Farbe: weiß

Anwendungsbeispiele:

- Besucherschutz/ Werksbesichtigungen
- Medizin und Forschung
- Pharmaindustrie

Liefermöglichkeiten:

- ab 25 Stück
 - 1 VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)
 - 1 Palette = 12 VE
- in den Größen:
 3 (L 52/54),
 4 (XL 56/58),
 5 (XXL 60/62) lieferbar
 - Sondergrößen auf Anfrage -

Produktdaten/ Testergebnisse:

Prüfung:	Prüfnorm:	Prüfergebnis:	Klasse:
Abriebfestigkeit	EN 530: 1994 Methode 2	1000<Zyklen<1500	4
Blockverhalten	ISO 5978: 1990	kein Blocken	2
Biegerissfestigkeit	ISO 7854: 1984 Methode B	> 100.000 Zyklen	6
Weiterreißfestigkeit	ISO 9073-4: 1989	62,0 N	3
Berstfestigkeit	ISO 2960 1974 mit 50 cm ²	77 kPA	0*
Durchstichfestigkeit	DIN EN 863: 1995	12 N	2
Nahtfestigkeit	ISO 5082: 1982	129 N	4
Spez. Oberflächen-Widerstand	EN 1149 – 1 in Ω	Seite (weiß) 3,1x10 ¹⁰ Ω Seite (grau) 3,8x10 ¹⁰ Ω	

* Aufgrund der starken Dehnung wurde hier die Klasse 1 nicht erreicht.

Faserstruktur: endlos, Typ Spunbond, thermisch verfestigt

Rohmaterial: 100 % Mosten 56815 oder Äquivalente

Farbadditivum: Sanylen weiss PP RC 70

Avivage: Polyfix N

Physikalische – mechanische Eigenschaften :

	Einheit	Testmethode	Mittelwert			Einzelwert	
			Min.	Sollwert	Max.	Min.	Max.
Gewicht	g/qm	200 x 250 mm EN 29073 T 1	57	60	63	54	66
Reissfestigke –MD - CD	N/5cm	EN 29073 T1	100 80	- -	- -	70 55	- -
Reissdehnung – MD - CD	%	EN 29073 T3	60	-	120	-	-
Luftdurchlässigkeit (200 Pa)	1/m2/sec	DIN 53 887	1200	-	2000	-	-
Abrieb – 40 Drehzahl - 80 Drehzahl	-	ASTM 4970-89	4 3	- -	- -	- -	- -
Oberflächenwiderstand		PN 251-01-80	10	-	10	10	10

Testparameter: Backenentfernung 100 mm
Vorschub - 200 mm/min

MD - Längsrichtung
CD - Querrichtung

EAN Codes für Unterverpackungseinheiten und Verpackungseinheiten:

Artikel-Nummer	Verpackung	Stückzahl	EAN-Codes
30773-00	UVE	15	4026899005298
30773-00	VE	60	4026899014054
30774-00	UVE	15	4026899014153
30774-00	VE	60	4026899014160
30775-00	UVE	15	4026899005311
30775-00	VE	60	4026899014245

Piktogramme:



Kleidung zum Schutz gegen Chemikalien



staubdichte Schutzkleidung



antistatisch ausgerüstete Schutzkleidung

ZVG Zellstoff-Vertriebs
GmbH & Co.KG
Urbacher Straße 4 + 5
53842 Troisdorf

Tel.: 0 22 41 – 48 40
Fax: 0 22 41 – 48 42 9

Dienstag, 1. November 2011