

HM-Produkte/Trägerwerkzeuge

XXXX

VHM-Micro-Fräser, Diamant-beschichtet, Z2

ae=0,15xD

72

Art.-Nr. VE

KS

Werkstoff	D	Z	fz	ap	n=15000U/min	n=25000U/min	n=35000U/min
					vf (mm/min)	vf (mm/min)	vf (mm/min)
VHM Graphit	0,4	2	0,004	0,05	120	200	280
	0,5	2	0,005	0,05	150	250	350
	0,5	2	0,005	0,05	150	250	350
	0,5	2	0,005	0,05	150	250	350
	0,6	2	0,006	0,06	180	300	420
	0,7	2	0,007	0,06	210	350	490
	0,8	2	0,008	0,08	240	400	560
	0,8	2	0,008	0,08	240	400	560
	0,8	2	0,008	0,08	240	400	560
	0,9	2	0,01	0,1	300	500	700
	1	2	0,011	0,1	330	550	770
	1	2	0,011	0,1	330	550	770
	1	2	0,011	0,1	330	550	770
	1	2	0,01	0,1	300	500	700
	1,2	2	0,013	0,13	390	650	910
	1,2	2	0,013	0,13	390	650	910
	1,4	2	0,014	0,13	420	700	980
	1,4	2	0,014	0,13	420	700	980
	1,5	2	0,015	0,15	450	750	1050
	1,5	2	0,015	0,15	450	750	1050
	1,5	2	0,014	0,15	420	700	980
	1,8	2	0,019	0,2	570	750	1330
	1,8	2	0,019	0,2	570	750	1330
	2	2	0,02	0,2	600	1000	1400
	2	2	0,02	0,2	600	1000	1400
	2	2	0,02	0,2	600	1000	1400
	2,5	2	0,027	0,27	810	1350	1890

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.