

traverses longitudinales pour rayonnage à palettes

pour une charge max. par tabl. de 2100 kg

Numéro d'article: 510994



Traverse longitudinale pour rayonnage à palettes

traverses longitudinales pour rayonnage à palettes

- pour une charge max. par tabl. de 2100 kg
- système emboîtable
- bonne répartition de la charge grâce aux attaches à crochets

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	matériau de finition	profilés modulaires formés à froid, avec attaches à crochets soudées
type de rayonnage	rayonnage à palettes	stabilité / raidissement / renfo	attaches à crochets avec 5 crochets chacune
rayonnage modulaire	système emboîtable	matériau	acier
lieu de stockage	à l'abri	surface de traverses	laqué
champ de rayonnage	composant	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
composant	traverses longitudinales	couleur traverse	bleu gentiane // RAL5010
entreposage	longitudinal	module	traverses longitudinales

largeur de compartiment	2200 mm	Poids	10,39 kg
charge maxi par tablette	2100 kg		

Cela s'adapte aussi ...

148928		protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 550 x 126 x 104 mm, pour largeur du montant du rayonnage 60 - 85 mm, en polyéthylène, coloris jaune, pour fixation par fermeture velcro
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm