

35594

**Sicherheitsdatenblatt 93/112/EWG**  
**Dubliermasse gelb / braun / grün Base**



Überarbeitet: 19.04.01 Druckdatum: 19.04.01

**01. Stoff- / Zubereitungs- Firmenbezeichnung**

**Produkt: Dubliermasse gelb / braun / grün Base**  
**Firma: OMICRON-DENTAL GmbH**  
 Schlosserstraße 1 D-51789 Lindlar  
**Telefon: 02266-474243**  
**Fax: 02266-474226**  
**eMail: mueller@mueller-omicron.de**  
**Homepage: www.mueller-omicron.de**

**Notrufnummer:**  
 02266-474243

**02. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

Bestandteil:	EINECS	CAS	Gehalt [%]	Symbol / R-Sätze
Glasfilament	266-046-0	65997-17-3	30 - < 50	

**03. Mögliche Gefahren**

Keine besonderen Gefahren bekannt.

**04. Erste-Hilfe-Massnahmen**

<b>Allgemeine Hinweise</b>	Keine.
<b>Nach Einatmen</b>	Nicht anwendbar.
<b>Nach Hautkontakt</b>	Nicht relevant.
<b>Nach Augenkontakt</b>	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
<b>Nach Verschlucken</b>	Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort ärztlichen Rat einholen.
<b>Hinweise für den Arzt</b>	Symptomatisch behandeln.

**05. Massnahmen zur Brandbekämpfung**

<b>Geeignete Löschmittel</b>	Wassersprühstrahl. Kohlendioxid. Löschpulver. Schaum.
<b>Ungeeignete Löschmittel</b>	Wasservollstrahl.
<b>Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, oder seine Verbrennungsprodukte</b>	Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
<b>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung</b>	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
<b>Zusätzliche Hinweise</b>	Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

**Sicherheitsdatenblatt 93/112/EWG**

Dubliermasse gelb / braun / grün Base

Überarbeitet: 19.04.01 Druckdatum: 19.04.01

**06. Massnahmen bei unbeabsichtigtem Freisetzen**

<b>Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen</b>	Bildet mit Wasser rutschige Beläge.
<b>Umweltschutzmassnahmen</b>	Nicht in die Kanalisation/ Oberflächenwasser/ Grundwasser gelangen lassen.
<b>Verfahren zur Reinigung/Aufnahme</b>	Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.

**07. Handhabung und Lagerung**

<b>Hinweise zum sicheren Umgang</b>	Bei sachgemässer Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.
<b>Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz</b>	Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
<b>Anforderung an Lagerräume und Behälter</b>	Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
<b>Zusammenlagerungshinweise</b>	Keine.
<b>Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen</b>	Keine.

**08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

<b>Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen</b>	
--	--

<b>Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten</b>			
<b>Bestandteil:</b>	<b>EINECS</b>	<b>CAS</b>	<b>Gehalt [%]</b>
Glasfilament	266-046-0	65997-17-3	30 - < 50

**Wert:**  
MAK: 5 mg/m<sup>3</sup> A

<b>Atenschutz</b>	Nicht relevant.
<b>Handschutz</b>	Nicht relevant.
<b>Augenschutz</b>	Nicht relevant.
<b>Körperschutz</b>	Nicht relevant.
<b>Allgemeine Schutzmassnahmen</b>	Berührung mit den Augen vermeiden.
<b>Hygienemassnahmen</b>	Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

**Sicherheitsdatenblatt 93/112/EWG****Dubliermasse gelb / braun / grün Base**

Überarbeitet: 19.04.01 Druckdatum: 19.04.01

**09. Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Form:</b>	Pastös.	<b>Selbstentzündung:</b>	-
<b>Farbe:</b>	Verschieden.	<b>Untere Explosionsgrenze:</b>	-
<b>Geruch:</b>	Charakteristisch.	<b>Obere Explosionsgrenze:</b>	-
<b>pH-Wert:</b>	Nicht anwendbar.	<b>Brandfördernd:</b>	Nein
<b>Schmelzpunkt [°C]:</b>	-	<b>Dampfdruck[hPa]:</b>	-(20°C)
<b>Siedepunkt [°C]:</b>	-	<b>Dichte [g/cm³]:</b>	(20°C)
<b>Flammpunkt [°C]:</b>	Nicht anwendbar.	<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	Unlöslich.
<b>Entzündlichkeit:</b>	-	<b>Verteilungskoeffizient n-Oktanol / Wasser:</b>	-
<b>Viskosität:</b>	Nicht anwendbar.		

**10. Stabilität und Reaktivität**

<b>Gefährliche Reaktionen</b>	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
<b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**11. Angaben zur Toxikologie**

<b>Akute orale Toxizität</b>	LD50 :
<b>Akute dermale Toxizität</b>	LD50 :
<b>Akute inhalative Toxizität</b>	LC50 :
<b>Reizwirkung am Auge</b>	
<b>Sensibilisierung / Bewertung</b>	
<b>Subakute Toxizität / Bewertung</b>	
<b>Chronische Toxizität / Bewertung</b>	
<b>Mutagenität / Bewertung</b>	
<b>Reproduktionstoxizität / Bewertung</b>	
<b>Cancerogenität / Bewertung</b>	
<b>Erfahrungen aus der Praxis</b>	Keine.
<b>Allgemeine Bemerkungen</b>	Toxikologische Daten liegen keine vor. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (88/379/EWG) vorgenommen.

**12. Angaben zur Ökologie**

<b>Biologisch abbaubar</b>	Nicht anwendbar.
<b>Fischtoxizität</b>	
<b>Verhalten in Kläranlagen</b>	Nicht anwendbar.
<b>AOX-Hinweis</b>	Keine gefährlichen Bestandteile enthalten.
<b>Allgemeine Hinweise</b>	Ökologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

Enthält rezepturgemäss Verbindungen der 76/464/EWG Nicht anwendbar.

**13. Hinweise zur Entsorgung**

<b>Entsorgung / Produkt</b>	Wegen Recycling Hersteller ansprechen.
<b>Abfallschlüssel-Nr.</b>	070799
<b>Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen</b>	Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

**Sicherheitsdatenblatt 93/112/EWG**

**Dubliermasse gelb / braun / grün Base**

Überarbeitet: 19.04.01 Druckdatum: 19.04.01



**14. Angaben zum Transport**

**Klassifizierung nach ADR:** kein Gefahrgut

**Bezeichnung des Gutes:**

Aufschriften:  
Factor (ADR 10 011):  
Gefahr-Nr.:  
Gefährzettel:

**Klassifizierung nach IMDG:** not classified as Dangerous Goods

**Bezeichnung des Gutes:**

Aufschriften:  
Gefährzettel:

**Klassifizierung nach IATA:** not classified as Dangerous Goods

**Bezeichnung des Gutes:**

Aufschriften:  
Gefährzettel:

**Sicherheitsdatenblatt 93/112/EWG**  
**Dubliermasse gelb / braun / grün Base**

Überarbeitet: 19.04.01 Druckdatum: 19.04.01



**15.01 Vorschriften**

**Kennzeichnung**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

**Gefahrensymbole**

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen**

**15.02 Nationale Vorschriften (Deutschland)**

**Beschäftigungsbeschränkung**

Nicht anwendbar.

**Klassifizierung nach VbF**

VbF: Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten.

**Wassergefährdungsklasse**

1 gem. VwVwS vom 17.05.1999

**Störfallverordnung,  
Grenzwerte beachten**

Nein

**Klassifizierung nach TA-Luft**

---

**BGVV-Nr.:**

**Produktcode:**

**Zolltarif-Nr.**

**Sonstige Vorschriften**

Nicht anwendbar.

**16. Sonstige Angaben**

=ChemieBüro= D.G.Schröder St.-Kassiansplatz 6 D-93047 Regensburg Tel. (0049) 0941-566-398, Fax. (0049) 0941-566-994  
<http://www.chemiebuero.de> e-Mail: [info@chemiebuero.de](mailto:info@chemiebuero.de) [www.chemiebuero.de](http://www.chemiebuero.de)