

## Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 41 210 5407
Especificação	Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19412105407">https://b2b.harting.com/19412105407</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han-Eco® Modular
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para carcaças Com cordão de fixação (malha)

### Versão

Tamanho	10 B
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Número de retravamentos	≥500
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	FPM
Cor (vedação)	RAL 7001 (cinza-prateado)
Material (trava)	Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro
Cor (travamento)	RAL 9005 (preto)



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
	EN 45545-2 (2020-08)
	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984 EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	74.6 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099