

BADGY200

SPÉCIFICATIONS

badgy

FAITES BONNE IMPRESSION



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module d'impression simple face
- Sublimation couleur, transfert thermique monochrome
- Impression 300 dpi
- 2 millions de couleurs
- 16 Mo de mémoire (RAM)
- Surface d'impression : bord à bord

VITESSES D'IMPRESSION

- Couleur (YMCKO) : 38 s/carte - 95 cartes/h
- Noir : 11 s/carte - 325 cartes/h

PORTS / CONNECTIVITÉ

- USB 2.0 (compatible USB 1.1 et 3.0)

SÉCURITÉ

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®

ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Mode veille prolongée et consommation électrique réduite
- ENERGY STAR
- Erp 2009/125/CE
- CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
- RoHS



ALIMENTATION

- Module d'alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A
- Imprimante : 24 Volts DC, 3 A

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Capacité du chargeur : 25 cartes (0,76 mm) à 40 cartes (0,50 mm)
- Capacité du réceptacle : 25 cartes (0,76 mm) à 40 cartes (0,50 mm)
- Épaisseur des cartes : 0,50 à 0,76 mm, ajustement automatique de la jauge
- Type de cartes : cartes PVC
- Format des cartes : ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
- Inclus dans la solution : pack de 100 cartes PVC 0,76 mm

RUBANS D'IMPRESSION

- Inclus dans la solution :
 - YMCKO : 100 impressions/ruban
- Disponibles en commande :
 - YMCKO : 100 impressions/ruban
 - Ruban monochrome noir : 500 impressions/ruban (économiseur de ruban intégré)
- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée

SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- Windows® XP, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Température min/max de fonctionnement : 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Humidité : 20% à 65% sans condensation
- Température min/max de stockage : -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
- Ventilation en fonctionnement : air libre

LOGICIEL

- Fourni avec : Evolis Badge Studio® + (version avancée avec importation depuis des bases de données)
- Compatible Windows® et Mac

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Imprimante BADGY200
- Ruban couleur (YMCKO) 100 impressions
- 100 cartes PVC vierges 0,76 mm (30 mil)
- CD d'installation avec pilote imprimante, modèles de cartes, logiciel Evolis Badge Studio® + (version avancée)
- Bloc et cordon d'alimentation
- Câble USB

DIMENSIONS ET POIDS

- Solution complète emballée :
 - Dimensions (H x L x P) : 315 x 385 x 285 mm
 - Poids : 3,95 kg
- Imprimante :
 - Dimensions (H x L x P) : 147 x 200 x 276 mm
 - Poids : 1,7 kg

CONDITIONS DE GARANTIE¹

- 1 an (imprimante et tête d'impression)
- Extensions de garantie disponibles en option