

## Cemo Kraftstoffrolley

Inhalt 95 l, mit Elektropumpe,  
Zapfpistole, Be- und Entlüftung und  
Absperrhahn, Höhe x Länge x Breite  
430 x 1000 x 590 mm

Artikelnummer: 220835



## Cemo Kraftstoffrolley

Kraftstoffrolley

- Inhalt 95 l
- mit Elektropumpe, Zapfpistole, Be- und Entlüftung und Absperrhahn
- Höhe x Länge x Breite 430 x 1000 x 590 mm
- Schlauchlänge 3,2 m
- Behälter aus Polyethylen
- mit Hebe- und Ziehgriff
- Unterbau 2 Räder
- nach ADR 1.1.3.1 c)

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Tankanlage	Bereifung	Luft
Tankanlagentyp	Kraftstoffrolley	Durchmesser Rad	300 mm
Bedienung	elektrisch	Höhe	430 mm
Inhalt	95 l	Länge	1000 mm
Tankanlage Ausstattung	Elektropumpe, Zapfpistole, Be- und Entlüftung und Absperrhahn	Breite	590 mm
max. Förderleistung l/min	25 l/min	Zertifizierung	ADR 1.1.3.1 c)

Schlauchlänge	3,2 m	WEEE- Registrierungsnummer	DE91438011
Material Behälter	Polyethylen	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Griff	Hebe- und Ziehgriff	Marke laut EAR-Register	Cemo
Spannungsversorgung	Batterie	Gewicht	22 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Räder		

## Zubehör

220836		Durchflussmengenmesser für Kraftstofftrolley, Messbereich 7 - 120 l/min, Anschluss 1" innen und außen
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm