

## bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 165 x 600 x 400 mm, capacité 30 l, en polyéthylène en gris, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 209009

## Bacs gerbables

### pour denrées alimentaires

bac gerbable



- hauteur x longueur x largeur 165 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 160 x 540 x 345 mm
- capacité 30 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polyéthylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -30 °C à +60 °C

## Détails techniques



type de récipient	bac gerbable	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	non
capacité	30 l	structure de cloison	plein
hauteur	165 mm	soubassement	plein
longueur	600 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
largeur	400 mm	convient pour aliments	oui
hauteur intérieure	160 mm	considération comme matière dang	non
longueur intérieure	540 mm	résistance à la	-30 °C à +60 °C

		température
largeur intérieure	345 mm	dispositif de support poignées
matériau	polyéthylène	couleur gris
recyclable	oui	Poids 1,5 kg
gerbable	oui	

## Accessoires

209024		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable avec capacité 30 l, largeur x profondeur 400 x 600 mm, en blanc nature
209025		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable avec capacité 30 l, largeur x profondeur 400 x 600 mm, en gris

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diabie à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion