

**iQ700, Freistehender
Kühlschrank, 186 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl mit
antiFingerprint
KS36FPIDP**



Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Edelstahlüren weniger putzen - antiFingerprint.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 122 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 309 l
 Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Freistehend
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1860 mm
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 650 mm
 Nettogewicht: 72.1 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Links wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003845691
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KS36FPIDP
 Gerätetyp:Kühlschrank
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
 Gerätetyp: Freistehend
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



Zubehör	
3 x Eierablage	
Sonderzubehör	
KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage
KS39ZAL00	Verbindungssatz inox

**iQ700, Freistehender
Kühlschrank, 186 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl mit
antiFingerprint
KS36FPIDP**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 122 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 41 dB
- Nutzinhalt gesamt: 309 l

Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 309 l
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Klimaklasse: SN-T
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**iQ700, Freistehender
Kühlschrank, 186 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl mit
antiFingerprint
KS36FPIDP**

Maßzeichnungen

	a	b	c	d
KSW36, GSD36	187			
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186			
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58
KSV29, GSN29, GSV29	161			
GSV24	146			
GSN51	161			
GSN54	176	70	78	70
GSN58	191			

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstand
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

