

VAR

Afvalverzamelaar voor restafval

Inhoud 1 x 23 l, hoogte x breedte x diepte 500 x 400 x 400 mm, binnenbak van staal, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7032 kiezelgrijs, deksel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet

Artikelnummer: 709674



VAR Afvalverzamelaar

Afvalverzamelaar voor restafval

- legbord
- Inhoud 1 x 23 l
- hoogte x breedte x diepte 500 x 400 x 400 mm
- geschikt voor binnen
- met klep
- zelfsluitend
- binnenbak van staal
- Eenvoudig te legen via klep
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7032 kiezelgrijs
- deksel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
- Met symbool voor voor restafval

- inhoud levering: incl. sticker voor de scheiding van afval
- GS- en TÜV-getest
- 3 jaar garantie

Technische details

verwijdermiddel	Afvalverzamelaar	afdak	nee
plaats van toepassing	binnen	kleur deksel	antraciet
opstelling	legbord	materiaal romp	staal
inhoud	23 l	oppervlak romp	m. poedercoating
verzameleenheden	1 stuks	kleur romp	kieselgrijs // RAL7032
hoogte	500 mm	materiaal deksel	staal
breedte	400 mm	oppervlak deksel	m. poedercoating
diepte	400 mm	materiaal binnenbak	staal
symbool/tekst	voor restafval	leging via	klep
binnenbak	ja	stapelbaar	nee
trapmechaniek	nee	vorm	hoekig
verrijdbaar	nee	garantie	3 jaar
plafond	ja	certificering	GS // TÜV
type deksel	klep	inhoud levering	incl. sticker voor de scheiding van afval
deksel functie	zelfsluitend	gewicht	13 kg

Dit past ook bij ...

468501		drilapparaat, voor Vuilniszak
501813		aluminium bakwagen, draagvermogen 200 kg, inhoud 430 l, hoogte x lengte x breedte 835 x 1130 x 630 mm, met massief rubber-banden
505173		presentatiehoes, DIN A3 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
526031		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel