

Produktinformation

08 25 185

Spitz-Kombizange

DIN ISO 5746





- Große Kraft-Kombizange mit spitzem Maul
- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein		
Artikel-Nr.	08 25 185	
EAN	4003773088349	
Zange	verchromt	
Kopf	poliert	
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen	
Abmessungen	185 x 50 x 11 mm	
Norm	DIN ISO 5746	
REACH- Konformität	enthält keine SVHC	
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden	

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 13,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	25,0 mm²

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten