



Hauptmerkmale

Produktbereich	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Einstellbarer elektronischer Alarm
Typ der Anzeigeinheit	Akustikelement
Kurzbezeichnung des Geräts	XVSV

Zusatzmerkmale

Farbe	Dunkelgrau
Eingangstyp	Bit: Eingang, 6 Kanäle Binär: Eingang, 63 Kanäle
Bauweise	Fertig montiert
Material	PC (Polykarbonat): Gehäuse PC (Polykarbonat): Rückseitige Abdeckung TPE (thermoplastisches Elastomer): Frontplatte NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Montagehalterung	96 mm DIN rail
[UH,nom] Nennhilfsspannung	12 - 24 V DC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	10-30 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V
Einschaltstrom	30 A
Zugehörige Absicherung	1 A
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV entspricht IEC 60947-1
Leistungsaufnahme in W	3,8 W
Leistungsaufnahme	160 mA bei 24 V DC
Klemmverbindungskapazität	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Geräteanwendung	U-Bahn Drucken Verpackung
Montagedurchmesser	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	50,1 mm
Produktgewicht	0,268 kg

Montage

Digitaler Ausgang	NPN
Signaltyp	Einstellbare Töne
Normen	EN/IEC 60947-5-1
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C
Verschmutzungsgrad	2
Relative Feuchtigkeit	35...85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit	7 gn
Schutzart (IP)	Auf Montageplatte montiert: IP65 entspricht EN/IEC 60529 Wandmontage: IP20
Geräuschpegel	0...97 dB (Anhalten oder unterdrücken) bei 1 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,0 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	17,5 cm
VPE 1 Gewicht	546,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,142 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------